

**HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y                                                            |
| Art.nr.           | <a href="#">2526240000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, gul                         |
| GTIN (EAN)        | 4050118537390                                                                    |
| Frp               | 4 000 Stück                                                                      |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 5 mm    | Byggbredd (tum) | 0,197 inch |
| Höjd      | 12,7 mm | Bygghöjd (tum)  | 0,5 inch   |
| Djup      | 0,77 mm | Byggdjup (tum)  | 0,03 inch  |
| Nettovikt | 0,134 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                 |             |                                 |              |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| Antal per rulle | 4 000 Stück | Bredd                           | 5 mm         |
| Färgkod         | gul         | Halogener                       | Nej          |
| Material        | Polyolefin  | Temperaturområde för användning | -55...105 °C |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                               |                      |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Halogener                | Nej                 | Krympmån                      | 2:1                  |
| Ledardiameter, max.      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.           | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter       | 1,2 - 2,4 mm        | Ledarytterdiameter, max.      | 2,4 mm               |
| Ledarytterdiameter, min. | 1,2 mm              | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C                |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

**HS-HF 1.2-2.4/12 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**