

**ModuPlug
HDC MHE 8 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHE 8 MC
Art.nr.	1428880000
Artikelbeteckning	Modul
GTIN (EAN)	4050118233247
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHE 8 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Höjd	39,7 mm	Bygghöjd (tum)	1,563 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	12 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	400 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	6 kV	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Stift	Överspanningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7,5 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktlansering	Modul
Typ	Stift	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	8	Stickcykler	≥ 500
-------------	---	-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

ModuPlug HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)



Teknikuppgifter Data

[STEP](#)


ModuPlug HDC MHE 8 MC

Ritningar


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4,0:**

