

**ModuPlug
HDC MHD 12 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHD 12 MC
Art.nr.	1428840000
Artikelbeteckning	Modul
GTIN (EAN)	4050118232998
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MHD 12 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Höjd	38,9 mm	Bygghöjd (tum)	1,531 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	9,72 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	12	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	250 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	4 kV	Märkström (DIN EN 61984)	10 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Stift	Överspänningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,14 mm ²

Connection data

Ledardiameter, min.	0,14 mm ²	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktlansering	Modul
Typ	Stift	Anslutningstyp	Crimpanslutning

General data

Antal poler	12	Stickcykler	≥ 500
-------------	----	-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	----------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

ModuPlug HDC MHD 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)



Teknikuppgifter Data

[STEP](#)


ModuPlug HDC MHD 12 MC

Ritningar


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:**



**HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K2,5:**



**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0,5:**



**HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K2,5:**

