

**VG K (standard plastförskruvning)  
VG M25-1/K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68 skyddsnivå.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | VG M25-1/K68                                                                                                                                       |
| Art.nr.           | <a href="#">1909870000</a>                                                                                                                         |
| Artikelbeteckning | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| GTIN (EAN)        | 4032248536795                                                                                                                                      |
| Frp               | 50 Stück                                                                                                                                           |

**VG K (standard plastförskruvning)  
VG M25-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Längd     | 43 mm  | Bygglängd (tum) | 1,693 inch |
| Nettovikt | 7,92 g |                 |            |

**Allmänna uppgifter**

|                                      |                                                                                                                                                    |                                      |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Anmärkning: Skyddsklass              | IP66-applikationer endast möjliga med tätningssring för gängade anslutningar. Utan tätningssring för gängade anslutningar, är endast IP54 möjligt. | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2                               |
| Förskruvningar                       | Metrisk                                                                                                                                            | Gänga (yttre)                        | M 25                              |
| Gängningslängd                       | 8 mm                                                                                                                                               | Gängstigning                         | 1,5 mm                            |
| Kabeldiameter utsidan max.           | 17 mm                                                                                                                                              | Kabeldiameter utsidan min.           | 11 mm                             |
| Material                             | Polyamid 6                                                                                                                                         | Normer                               | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 |
| Nyckelbredd 1                        | 29 mm                                                                                                                                              | Skyddsklass                          | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)      |
| Skyddsklass med GWDR                 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)                                                                                                           | Tätningssats                         | CR                                |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C                                                                                                                                             | Temperaturområde för användning min. | -30 °C                            |
| Vridmoment kontramutter, max.        | 8,5 Nm                                                                                                                                             | Vridmoment kontramutter, min.        | 7,5 Nm                            |
| Vridmoment kupolmutter, max.         | 6 Nm                                                                                                                                               | Vridmoment kupolmutter, min.         | 5 Nm                              |
| Vridmoment muffar, max.              | 8,5 Nm                                                                                                                                             | Vridmoment muffar, min.              | 7,5 Nm                            |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                                                      |