

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)  
VG M40-1/MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Förskruvningar, som klarar de höga kraven för IP 68  
skyddsnivå.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | VG M40-1/MS68                                                                                                                                                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1909940000</a>                                                                                                                                                       |
| Artikelbeteckning | VG MS (standard kabelförskruvning av mässing),<br>kabelförskruvning, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD<br>max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30<br>min.), Mässing, förnicklad |
| GTIN (EAN)        | 4032248536863                                                                                                                                                                    |
| Frp               | 10 Stück                                                                                                                                                                         |

**VG MS (standard kabelförskruvning av mässing)  
VG M40-1/MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Längd     | 52,5 mm | Bygglängd (tum) | 2,067 inch |
| Nettovikt | 76,1 g  |                 |            |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allmänna uppgifter**

|                                      |                                          |                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Förskruvningar                       | Metrisk                                  | Gänga (yttre)                        | M 40                                     |
| Gängningslängd                       | 9 mm                                     | Gängstigning                         | 1,5 mm                                   |
| Kabeldiameter utsidan max.           | 28 mm                                    | Kabeldiameter utsidan min.           | 19 mm                                    |
| Material                             | Mässing, förnicklad                      | Nyckelbredd 1                        | 43 mm                                    |
| Nyckelbredd 2                        | 43 mm                                    | O-Ring                               | NBR                                      |
| Plintinsats                          | Polyamid                                 | Skyddsklass                          | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Skyddsklass med GWDR                 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Tätning                              | NBR                                      |
| Tätningssats                         | CR                                       | Temperaturområde för användning max. | 100 °C                                   |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C                                   | Vridmoment kupolmutter, max.         | 23 Nm                                    |
| Vridmoment kupolmutter, min.         | 21 Nm                                    | Vridmoment muffar, max.              | 13,5 Nm                                  |
| Vridmoment muffar, min.              | 10,5 Nm                                  |                                      |                                          |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                                                      |