

VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål)
VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Denna serie med kabelförskruvningar i rostfritt stål är lämplig för industriella applikationer där skyddsklas IP68 krävs och för extrema användningsområden tack vare sin höga beständighet mot saltvatten och slagtålighet.

Allmänna beställningsdata

Typ	VGM50-SS 68 KB 22-32
Art.nr.	1009900000
Artikelbeteckning	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714728
Frp	5 Stück

VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål)
VGM50-SS 68 KB 22-32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	55 mm	Bygglängd (tum)	2,165 inch
Nettovikt	254 g		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 50
Gängningslängd	9 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	22 mm
Material	Rostfritt stål 1.4305 (303)	Nyckelbredd 1	50 mm
Nyckelbredd 2	55 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid 6	Skyddsklass	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)
Tätningssinsats	CR	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	45 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	35 Nm	Vridmoment muffar, max.	50 Nm
Vridmoment muffar, min.	60 Nm		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP