

**Märkningssystem
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Skrivaren THM TwinMark arbetar med termotransferteknologi och har två åtskilda skrivhuvuden. De två skrivhuvudena arbetar oberoende av varandra och gör det möjligt att utföra dubbelsidig märkning av krympslang. Skrivaren erbjuder enastående utskriftskvalitet och är lämplig för TwinMark krympslang på rulle.

Det användarvänliga systemet körs med M-Print® PRO programvara.

- En grafisk LCD-display visar all viktig statusinformation
- Automatisk positionering med marginalstopp
- Det är möjligt att skriva ut identiska eller olika data på de övre och nedre sidorna.
- Drift med Weidmüllers M-Print® PRO programvara

Allmänna beställningsdata

Typ	THM-TWINMARK
Art.nr.	1140490000
Artikelbeteckning	Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Termotransfer, 300 dpi, Krympslangar
GTIN (EAN)	4032248922413
Frp	1 Stück

Märkningssystem THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	248 mm	Byggbredd (tum)	9,764 inch
Höjd	554 mm	Bygghöjd (tum)	21,811 inch
Djup	395 mm	Byggdjup (tum)	15,551 inch
vikt	21 Kg	Nettovikt	21 000 g

Märkningssystem

Batteridrift	Nej	Gränssnitt	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN
Ingår i leverans	THM TwinMark, Skrivardrivrutin, Nätsladd, Europlugg, UK-plugg, US-plugg, USB-kabel, Software M-Print® PRO, Handböcker (CD), BAND MM 110/360 SW färgband, Färgbandskärna	Märkskylttyp	
Märkningsmetod	Termotransfer	Operativsystem	Krympslangar Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Programvara	M-Print® PRO	Skrivardrivrutiner	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Skrivhastighet	125 mm/s	Spänningsförsörjning	100...240 V AC
Systemförutsättning	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Typ	THM TwinMark skrivare
Utskriftskvalitet	300 dpi		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om [Konformitätserklärung](#)
överensstämmelse [1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)