

**Industriellt Ethernet  
IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, FO-patchkabel, multimode,  
SC-Duplex-SC-Duplex, orange, Kärndiameter 50 µm

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X                                                                      |
| Art.nr.           | <a href="#">8813310000</a>                                                                  |
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PVC, 2 m |
| GTIN (EAN)        | 4032248513161                                                                               |
| Frp               | 1 Stück                                                                                     |

**Industriellt Ethernet  
IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |      |                 |            |
|-----------|------|-----------------|------------|
| Längd     | 2 m  | Bygglängd (tum) | 0,079 inch |
| Nettovikt | 50 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                          |               |                        |                |
|--------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Driftstemperatur, max    | 75 °C         | Driftstemperatur, min. | -5 °C          |
| Lagertemperatur, max.    | 75 °C         | Lagertemperatur, min.  | -25 °C         |
| Drifttemperatur          | -5 °C...75 °C | Lagertemperatur        | -25 °C...75 °C |
| Installation temperature | -5 °C...50 °C |                        |                |

**Normer**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kontaktidon Norm | IEC 61754-4 |
|------------------|-------------|

**F0**

|           |                                                    |          |                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Bandbredd | ≥ 600 MHz*km vid 850 nm, ≥ 1200 MHz*km vid 1300 nm | Dämpning | ≤ 2,7 dB/km vid 850 nm, ≤ 0,7 dB/km vid 1300 nm |
| Fibertyp  | GOF, Multimode, OM2                                |          |                                                 |

**Kabeluppbyggnad**

|                  |         |                  |          |
|------------------|---------|------------------|----------|
| Kärnans diameter | 50 µm   | Manteldiameter   | 3*6 mm   |
| Kabeluppbyggnad  | ZIPCORD | Normbeteckningar | I-V(ZN)Y |
| Material mantel  | PVC     | Mantelfärg       | orange   |

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

|                    |       |                        |       |
|--------------------|-------|------------------------|-------|
| Böjradie min, unik | 30 mm | Böjradie min, upprepad | 60 mm |
|--------------------|-------|------------------------|-------|

**Stiftdel**

|                  |                 |                    |                 |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Anslutning höger | SC duplex IP 20 | Anslutning vänster | SC duplex IP 20 |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000034    | ETIM 4.0   | EC000034    |
| ETIM 5.0   | EC000034    | ETIM 6.0   | EC002607    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-06-18-03 |
| eClass 6.2 | 27-06-18-03 | eClass 7.1 | 27-06-18-03 |
| eClass 8.1 | 27-06-18-03 | eClass 9.0 | 27-06-10-03 |
| eClass 9.1 | 27-06-10-03 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                 |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

Skapandedatum den 8 juli 2019 15:34:28 CEST

### Industriellt Ethernet IE-FM5Z2V00002MSD0SD0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Detaljerad ritning

