

## Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 254012 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Klippon® POK – polyesterkapsling

De glasfiberförstärkta polyesterkapslingarna i Klippon® POK-sortimentet erbjuder en högkvalitativ lösning för skyddande av elektriska komponenter. Kapslingarna är lämpliga överallt där korrosionstålighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

#### Egenskaper:

- glasfiberförstärkt polyester
- 17 storlekar
- Två standardfärger: grå (liknande RAL 7001) och svart (liknande RAL 9011)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/spår
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Montagehål utanför tätningen
- Montage direkt i kapslingen eller med användning av en intern montageplatta
- Direkt väggfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål bestyckade med plintar och förskruvningar.

### Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON POK 254012 EX
Art.nr.	<a href="#">1306130000</a>
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 250 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
GTIN (EAN)	4050118108392
Frp	1 Stück
Verktyg som behövs	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	400 mm	Byggbredd (tum)	15,748 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Höjd lägstbyggande	120 mm	Djup	120 mm
Byggdjup (tum)	4,724 inch	Montagemått bredd	380 mm
Montagemått höjd	200 mm	Nettovikt	3 771 g

**Allmän information tillbehör**

Material	glasfiber-förstärkt polyester	Materialtjocklek	5,99 mm
Montagemått bredd	380 mm	Montagemått höjd	200 mm
Yta	obehandlad, glänsande		

**Allmänna uppgifter**

Användningsområden	Explosionsfarliga områden, Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Materialtjocklek	5,99 mm	Materialtjocklek kapsling	5,99 mm
Materialtjocklek lock	5 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage, Monteringsöglor
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Vridmoment för lockskravar	2,5 Nm
Material	glasfiber-förstärkt polyester	Tätningmaterial	Silikon
Yta	obehandlad, glänsande	Driftstemperatur, min.	-55 °C
Driftstemperatur, max	100 °C	Slagtålighet	7 J ATEX-Version
Skyddsklass	IP66	Kapslingens fastsättning	Installation genom kapslingens bakvägg, Fästörön
Fastsättning av lock	Spår-/krysspårsskravar		

**Bestyckning horisontal**

WDU 10 / ZDU 10	2x33	WDU 16 / ZDU 16	2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x67	WDU 4 / ZDU 4	2x55
WDU 6 / ZDU 6	2x41		

**Bestyckning vertikal**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

**Certifikatnummer kapsling**

Certifikatnummer för bestyckad kapsling (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)	IBExU13ATEX1030 U
Certifikatnummer för bestyckad kapsling (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X	Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX)	IECEX IBE 13.0003U
Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certifikatnummer, tom kapsling (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Certifikatnummer för bestyckad kapsling (AEx)	E223792	Certifikatnummer för tom kapsling (AEx)	E223792
Certifikatnummer, bestyckad kapsling (KOSHA)	16-AV4BO-0246X	Certifikat nr. (GERMLLOYD)	TAE00002R2
Certifikat-Nr. (MARITREG)	14.40041.250	Certifikat-Nr. (cULus)	E256877

Skapandedatum den 8 juli 2019 15:34:44 CEST

## Klippon POK (tom kapsling i polyester) KLIPPON POK 254012 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Förskruvningar

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

### Förskruvningar höger

M12	32	M16	21
M20	15	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2		

### Förskruvningar uppe / nere

M12	62	M16	54
M20	33	M25	18
M32	14	M40	6
M50	4		

### Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02
eClass 9.1	27-18-05-02		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a> <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">MB PROCESS EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS01</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS01</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>
Upphandlingsspecifikation	<a href="#">Klippon POK 254012 Ex_1306130000_DE</a> <a href="#">Klippon POK 254012 Ex_1306130000_EN</a>

**Datablad****Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**