

**KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH)
KSPMH M63 SSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskrivningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSPMH M63 SSC
Art.nr.	1477950000
Artikelbeteckning	KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH), Låspropp, M 63, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118285840
Frp	1 Stück

KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH) KSPMH M63 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	21,5 mm	Bygglängd (tum)	0,846 inch
Nettovikt	694 g		

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass

- Alla metriska blindproppar har en gängstigning på 1,5 mm.
- I Ex nR-applikationer måste KSPMH förses med en ytterligare tätning.
- För att erhålla den specificerade IP-klassningen måste det genomgående hålet uppfylla föreskrifterna enligt EN 50262 tabell 1 och det bör vara möjligt att säkra blindproppen på ett lämpligt sätt.
- En bruksanvisning medföljer varje blindpropp; denna måste läsas före installation.
- Blindpropparna måste installeras enligt specifikationerna i bruksanvisningen.
- Vid installation av KSPMH måste det minimala antalet engagerade gängvarv i enlighet med normen EN/IEC 60079-1, avsnitt 5.3 iakttas.
- Med NEC/CEC-applikationer måste det säkerställas att innergängen hos den anslutna enhet, i vilken blindpropparna skruvas, visar åtminstone 8 helt engagerade gängvarv.
- Om KSPMH-blindproppar införs i anslutna icke-metalliska Ex e-enheter, måste de anslutas till systemets jordkrets.

Gänga (yttre)

Gängningslängd	16 mm
Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
O-Ring	Silikon
Slagtålighet	7 J ATEX-Version
Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Ytterdiameter	68,5 mm

	M 63
Huvuddiameter	68,5 mm
Normer	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31
Skyddsklass	IP66, IP68
Temperaturområde för användning max.	200 °C
Vattendjup	100 m

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 09 ATEX 1320X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (EAC)	TR RU C-GB.Г506.B.00098

Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X
--	--------------------

Skapandedatum den 8 juli 2019 14:56:26 CEST

KSPMH (Klippon blindpropp, typ MH) KSPMH M63 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP