

**HS 1.0-3.2/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HS 1.0-3.2/50 MM Y                                                               |
| Art.nr.           | <a href="#">2437540000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, gul                         |
| GTIN (EAN)        | 4050118461046                                                                    |
| Frp               | 1 000 Stück                                                                      |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS 1.0-3.2/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |           |
|-----------|---------|-----------------|-----------|
| Bredd     | 5,6 mm  | Byggbredd (tum) | 0,22 inch |
| Höjd      | 50,8 mm | Bygghöjd (tum)  | 2 inch    |
| Djup      | 0,77 mm | Byggdjup (tum)  | 0,03 inch |
| Nettovikt | 0,549 g |                 |           |

**Allmänna data**

|                                 |              |                            |                                                                    |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Antal per rulle                 | 1 000        | Bredd                      | 5,6 mm                                                             |
| Färgkod                         | gul          | Halogener                  | Ja                                                                 |
| Material                        | Polyolefin   | Rekommenderade tillverkare | Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -55...135 °C |                            |                                                                    |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                               |                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Halogener                | Ja                  | Krympmån                      | 3:1                 |
| Ledardiameter, max.      | 1,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter       | 1 - 3.2 mm          | Ledarytterdiameter, max.      | 3,2 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 1 mm                | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

### HS 1.0-3.2/50 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

