# CableLine
# CLI C 2-4 WS/SW + MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI C ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm² till max. 70 mm². Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | CLI C 2-4 WS/SW + MP |
| Art.nr. | 0251311048 |
| Artikelbeteckning | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4032248452330 |
| Frp | 100 Stück |
| Alternativ produkt | 1568269999 |

# CableLine
# CLI C 2-4 WS/SW + MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 7 mm | Byggbredd (tum) | 0,276 inch |
| Höjd | 4 mm | Bygghöjd (tum) | 0,157 inch |
| Djup | 8 mm | Byggdjup (tum) | 0,315 inch |
| Nettovikt | 0,15 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 7 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Färgkod | vit | Halogener | Ja |
| Isoleringsdiameter, max. | 10 mm | Material | PVC, mjuk, utan kadmium |
| Materialfärg enligt motståndskod | 9 | Märkningsmetod | varmpräglad |
| Orientering av texten | vågrätt | Rekommenderade tillverkare | Process, Maskinbyggnad |
| Skrivna tecken | Symboler | Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
| Text | + | Textsfärg | svart |
| Typ av märkning | Standard | Utförande | MultiPack |

### Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogener | Ja | Ledardiameter, max. | 16 mm² |
| Ledardiameter, min. | 2,5 mm² | Ledarytterdiameter | 4 - 10 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 10 mm | Ledarytterdiameter, min. | 4 mm |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Meddelande om produktändring | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD |

**CableLine**
**CLI C 2-4 WS/SW + MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar



Avbildning liknande