

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Stiftkonfiguration



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M23-BE-19
Art.nr.	1170130000
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Stickanslutning, Insats
GTIN (EAN)	4032248962082
Frp	1 Stück

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	4 g
-----------	-----

Temperaturer

Driftstemperatur, max	125 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
-----------------------	--------	------------------------	--------

Normer

Certifikat nr. (UR)	E344862
---------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M23	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Antal kontakter/kontaktdiameter	16 x 1 mm + 3 x 1,5 mm	Antal poler	19
Brandegenskaper	V-0	Byggform	Hona
Isolationshållfasthet	> 10 ⁶ mΩ	Kapslingsmaterial	Termoplastisk polyamid PA 6, PBT
Kodering	ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkström	1 mm Kontakt = 8 A, 1,5 mm Kontakt = 10 A	Märkspänning	1 mm Kontakt = 100 V
Stickcykler	> 1000		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Produktinformation

Produktinformation	Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.
--------------------	---

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
ContactØ mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5