

**Industriellt Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

- För användning med Weidmüller WLAN Access Point
- Rundstrålningsantennor och plana d:o
- För användning i 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet
- Utomhusanvändning möjligt tack vare den robusta designen (upp till IP68)
- Kabel för anslutning av externa antenner till Weidmüller WLAN Access Point i utföranden med 2 och 4 meter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Art.nr.	1367140000
Artikelbeteckning	Riktantenn, Dual-band (2,4 GHz/5 GHz), Förstärkning 6 dBi, Vertikal, 1x N-typ hona, underdel, IP67, Impedans: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Höjd	101 mm	Bygghöjd (tum)	3,976 inch
Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1,378 inch
vikt	110 g	Nettovikt	120 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingår i leverans

Ingår i leverans 1 x antenn, 1 x väggmontering

Kapslingsmaterial

Färgkod	grå	Kapslingsmaterial	PC
---------	-----	-------------------	----

Tekniska data

3 dB strålbredd (horisontell)	Band 1: 75°, Band 2: 55°	3 dB strålbredd (vertikal)	Band 1: 55°, Band 2: 55°
Anslutningstyp	1x N-typ hona, underdel	Antennförstärkning	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi
Frekvensområde	Band 1: 2400 - 2500 (MHz), Band 2: 5150 - 5875 (MHz)	Front-till-botten-förhållande	Band 1: 15 dB, Band 2: 15 dB
Impedans	50 Ω	Polarisation	Vertikal
Sammansatt effekt max.	10 W	Strålning	Rikt-
Stående våg-förhållande	< 2	Vertikal elektrisk lutning	Band 1: 0°, Band 2: 0°

Omgivningsvillkor

Användningsområde	för inomhus- och utomhusbruk	Driftstemperatur, max	80 °C
Driftstemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	80 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Vindbelastning	Frontsida, Lateral, 7 N, @ 160 km/h

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

Skapandedatum den 8 juli 2019 16:18:20 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna