

FAD
FAD S5135 HE20 16IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Frontadaptrarna för migrering är anslutna till den gamla PLC:n, och med hjälp av en ny förkonfektionerad kabel, till den nya. Vissa adaptrar har 2 kontaktdon för redundans.

Allmänna beställningsdata

Typ	FAD S5135 HE20 16IO R
Art.nr.	1986040000
GTIN (EAN)	4050118371130
Frp	1 Stück

FAD

FAD S5135 HE20 16IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	283 mm	Bygglängd (tum)	11,142 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	36,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,433 inch
Nettovikt	140 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

Anslutningsdata

Anslutning (fälsida)	Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p
----------------------	--

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	3 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Kontroll genomslagsstabilitet	0,35 kVAC		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-33-02-92
eClass 9.1	27-24-22-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN](#)

FAD FAD S5135 HE20 16IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

