

**HS-HF 6.4-12.7/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HS-HF 6.4-12.7/25 MM W                                                           |
| Art.nr.           | <a href="#">2438140000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 6.4 - 12.7 mm, 25.4 x 20.9 mm, vit                     |
| GTIN (EAN)        | 4050118461237                                                                    |
| Frp               | 1 000 Stück                                                                      |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS-HF 6.4-12.7/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 20,9 mm | Byggbredd (tum) | 0,823 inch |
| Höjd      | 25,4 mm | Bygghöjd (tum)  | 1 inch     |
| Djup      | 0,77 mm | Byggdjup (tum)  | 0,03 inch  |
| Nettovikt | 0,6 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |              |          |            |
|---------------------------------|--------------|----------|------------|
| Bredd                           | 20,9 mm      | Färgkod  | vit        |
| Halogener                       | Nej          | Material | Polyolefin |
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |          |            |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                   |                               |                    |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Halogener                | Nej               | Krympmån                      | 2:1                |
| Ledardiameter, max.      | 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.           | 35 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter       | 6.4 - 12.7 mm     | Ledarytterdiameter, max.      | 12,7 mm            |
| Ledarytterdiameter, min. | 6,4 mm            | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C              |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

**HS-HF 6.4-12.7/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**