

**VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med
anslutningsbur)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

Produktabbildung

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Art.nr.	2435070000
Artikelbeteckning	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur), kabelförskruvning, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4050118446494
Frp	50 Stück

**VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med
anslutningsbur)
VG M12 EMV-4 MS 3-6.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1,339 inch
Nettovikt	0,014 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	Metrisk	Gänga (yttre)	M 12
Gängningslängd	6 mm	Gängstigning	1,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	6,5 mm	Kabeldiameter utsidan min.	3 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	14 mm
Nyckelbredd 2	14 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats		Skyddsklass	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
	Polyamid		
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Skärmdiameter max.	5 mm
Skärmdiameter min.	2 mm	Tätningssinsats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E199260
---	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter Data	STEP