

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	HS-HF 12.7-25.4/25 MM W
Art.nr.	2437910000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 12.7 - 25.4 mm, 25.4 x 40.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118460971
Frp	400 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	40,5 mm	Byggbredd (tum)	1,594 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	1,6 g		

Allmänna data

Bredd	40,5 mm	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	Polyolefin
Temperaturområde för användning	-55...105 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledardiameter, max.	120 mm ²	Ledardiameter, min.	35 mm ²
Ledarytterdiameter	12,7 - 25,4 mm	Ledarytterdiameter, max.	25,4 mm
Ledarytterdiameter, min.	12,7 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)
överensstämmelse [BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Teknikuppgifter [EPLAN](#)

HS-HF 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

