SAIL-7/8G7/8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Profilritning



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration. 7/8"-ledningarna används generellt för spänningsförsörjning.
Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIL-7/8G7/8G-5-5.0U
Art.nr.	2519450500
Artikelbeteckning	Sensor/Aktuator-Ledning, 7/8", Antal poler : 5 (4 + PE), 5 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
GTIN (EAN)	4050118533637
Frp	1 Stück

SAIL-7/8G7/8G-5-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	400 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kabel

Antal poler	5 (4 + PE)	Ledararea	1,5 mm²
Ytterdiameter	8.7 ± 0.2 mm	Kabellängd	5 m
Skärmad	Nej	Isolering	TPM
Färkodning	brun, vit, blå, svart, grön/gul	Mantelmaterial	PUR
Mantelfärg	svart	Halogener	Nej
Temperaturområde, rörligt	-20...80 °C	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20234 (80 °C / 1000 V)	Släpkedjetålighet	Nej
Vridtålighet	0 °/m	Böjradie min, rörlig	7,5 x kabeldiameter
Säker mot svetsstänk	Nej	Hybridkabel	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Konfigurerbar kabellängd	Nej

Allmänna tekniska data

Utförande	Stift, rakt - uttag, rakt	Anslutningsgänga	7/8"
Kapslingsmaterial	PUR	Material låsring	Zinkpressgjutning
Kodering	ingen	Skyddsklass	IP68, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	Au (guld)	LED	Nej
Märkspänning	300 V	Märkström	9 A
Isolationshållfasthet	10^8 Ω	Temperaturområde kapsling	-40...+125 °C
Åtdragningsmoment	7/8": 1.5 Nm	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	3	bockad	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

Godkännanden


ROHS	Uppfyllelse

SAIL-7/8G7/8G-5-5.0U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild

