SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik.
Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.
Fjäderanslutningar ger utmärkt funktionssäkerhet och reducerar installationstiderna. Med denna teknologi ansluts ledaren till fjäderanslutningen utan någon ändhylsa (ändhylsa finns som tillval). Anslutningen mellan ledaren och fjäderanslutningen är vibrationstålig och berömmer sig av långsiktig stabilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF
Art.nr.	1344730000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, M12, Stift, vinklat
GTIN (EAN)	4050118146905
Frp	1 Stück

SAISW-4/8S-M12 4P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	63 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm²	Anslutningsarea min.	0,14 mm²
Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	PG 9	Isolationshållfasthet	10^8 Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	A
Kontaktyta	förgylld	Material låsring	Zinkpressgjutning
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN