

**VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing)
VG M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av mässing som är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden Ex e (förhöjd säkerhet). De har även testats enligt de senaste normerna och standarderna EN 60079-0:2009, och har även uppnått det nödvändiga ATEX-certifikatet.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M16 EXE MS
Art.nr.	1460040000
Artikelbeteckning	VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4050118265989
Frp	50 Stück

VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing) VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	46 mm	Bygglängd (tum)	1,811 inch
Nettovikt	50,6 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass	Observera informationen i installationsanvisningarna.	Gänga (yttre)	M 16
Gängningslängd	16 mm	Gängstigning	1,5 mm
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Kabeldiameter utsidan max.	12 mm
Kabeldiameter utsidan min.	3 mm	Material	Mässing, förnicklad
Normer	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009	Nyckelbredd 1	
Nyckelbredd 2	22 mm		22 mm
Plintinsats	Neopren	O-Ring	NBR
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68	Skyddsklass	IP66, IP68
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Tätningssats	CR
		Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Produktinformation

Produktinformation	I kombination med Klippon STB kapslingar måste en ytterligare plantätning användas – GWDR NP.
--------------------	---

Godkännanden

Godkännanden



Godkännanden	EAC; ATEX
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Skapandedatum den 9 juli 2019 13:36:46 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna