

**OMNIMATE Power – serie PGK
EPL PGK4 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

PGK 4 genomgångsplint är den snabbaste och mest kompakta lösningen för kapslingsgenomföringar.

Den innovativa PUSH IN-anlutningstekniken från Weidmüller ger en enkel och verktygslös ledaranslutning på in- och utsidan av enheterna. Skivuppbbyggnad och ett intuitivt fästelement möjliggör byggnation av plintar med hög kontakttäthet, snabbt och enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	EPL PGK4 BK
Art.nr.	1288600000
Artikelbeteckning	OMNIMATE Power – serie PGK, Ändplatta
GTIN (EAN)	4050118080100
Frp	50 Stück
Produktparametrar	UL:

**OMNIMATE Power – serie PGK
EPL PGK4 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 1,25 g

Packaging

VPE-längd	15 mm	VPE-bredd	100 mm
VPE-höjd	120 mm		

Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj	OMNIMATE Power – serie PGK
---------------	----------------------------

Materialdata

Isoleringsmaterial	Wemid (PA)	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984
------------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001283	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-34	eClass 7.1	27-14-11-34
eClass 8.1	27-14-11-34	eClass 9.0	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Anmärkningar

Anmärkningar

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
------------------	--

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD