

**HSS 3.2-9.5 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TwinMark ändlös krympslang märks på någon sekund med termotransferutskrift. Beroende på antalet tecken eller det tillgängliga utrymmet, kan märkningens längd justeras individuellt och krympas för att passa ledaren. När du har importerat data med vår M-Print® PRO-programvara och skrivit ut med THM Plus S-skrivaren, är den krympbara hylsan perforerad till önskad längd och är omedelbart klar att använda.

En extern rullhållare (1302920000) måste användas för rullar över 30 m utskrivet material.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ               | HSS 3.2-9.5 EL W13M                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1489660000</a>                             |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, vit |
| GTIN (EAN)        | 4050118299359                                          |
| Frp               | 1 Stück                                                |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a>                             |

## HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |           |                 |             |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Längd     | 13 000 mm | Bygglängd (tum) | 511,81 inch |
| Bredd     | 15,1 mm   | Byggbredd (tum) | 0,594 inch  |
| Djup      | 0,77 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,03 inch   |
| Nettovikt | 177 g     |                 |             |

## Allmänna data

|                                 |              |                            |                                                                    |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bredd                           | 15,1 mm      | Färgkod                    | vit                                                                |
| Halogener                       | Ja           | Längd                      | 13 000 mm                                                          |
| Material                        | Polyolefin   | Rekommenderade tillverkare | Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad |
| Temperaturområde för användning | -55...135 °C |                            |                                                                    |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                    |                               |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                 | Krympmån                      | 3:1               |
| Ledardiameter, max.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.           | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter       | 3,2 - 9,5 mm       | Ledarytterdiameter, max.      | 9,5 mm            |
| Ledarytterdiameter, min. | 3,2 mm             | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C             |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

**HSS 3.2-9.5 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**