

**D-SERIES DRL
SLD F 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Tillbehören för reläerna i D-serien inbegriper:

- Reläsocklar
- LED/skyddsmoduler
- Låsbyglar i metall

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD F 2CO
Art.nr.	7760056225
Artikelbeteckning	D-SERIES DRL, Reläsockel, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt, Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	6944169634017
Frp	10 Stück

**D-SERIES DRL
SLD F 2CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0,945 inch
Höjd	83,6 mm	Bygghöjd (tum)	3,291 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Nettovikt	48,6 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	65 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	35...85 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...65 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Utgång

Märkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	250 V
Varaktig ström	10 A		

Kontaktdata

Kontakttyp	2 Växlandekontakt
------------	-------------------

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Färgkod	svart
-------	-------	---------	-------

Isolationskoordinater

Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Skyddsklass	IP10	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2 kV _{eff} / 1 min
Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 6 mm	Spänningstålighet för intilliggande kontakter	2 kV _{eff} / 1 min
Kryp- och luftsträcka utgång – utgång	≥ 5,5 mm	Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certifikat nr (cURus)	E312083
--------	--	-----------------------	---------

**D-SERIES DRL
SLD F 2CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Anslutningsdata**

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Åtdragningsmoment, min.	0,8 Nm	Åtdragningsmoment, max.	1 Nm
Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, entrådig min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, entrådig max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2,5 mm ²
Ledaranslutning	M4 gaffelkabelsko (isolerad)	Klingmått	Gr. PH2

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Produktinformation

Produktinformation För detta uttag finns inga tillgängliga överkopplingar.

För detta uttag finns inga tillgängliga märkningar.

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PA_5600_160310_003.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

**D-SERIES DRL
SLD F 2CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Dimensional drawing**