

WM
WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Icke löstagbara: WM**

Våra slutna, icke löstagbara märkningar monteras utan att ytterligare verktyg behövs. Kabeln träs helt enkelt genom öppningarna i båda ändar innan kablarna fixeras i läge. Materialets inneboende spänning fixerar märkningen på plats. WM-märkningar finns i fyra storlekar för kabelareor från 0,25 mm² till 16 mm². Varje storlek levereras i tre märkningslängder och två färger. Detta ger dig precis rätt sortiment för att genomföra den dagliga märkningen av ledare i ett kopplingsskåp.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
Art.nr.	2006250000
Artikelbeteckning	WM, Ledar- och kabelmärkning, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118390599
Frp	2 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	3,5 mm	Byggbredd (tum)	0,138 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Djup	0,5 mm	Byggdjup (tum)	0,02 inch
Nettovikt	0,072 g		

Allmänna data

Bredd	3,5 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyester	Teckenfältets storlek	13 x 3.5 mm
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Utförande	halogenfri

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	0,75 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledarytterdiameter	1 - 2 mm
Ledarytterdiameter, max.	2 mm	Ledarytterdiameter, min.	1 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

WM **WM 0/12 1.0-2.0 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

