


**Bultplintar  
WFF 120 NFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration****Klippon® Connect med bultteknik**

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | WFF 120 NFF                                                                            |
| Art.nr.           | <a href="#">1049240000</a>                                                             |
| Artikelbeteckning | Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm <sup>2</sup> , Direktmontage, TS 35 |
| GTIN (EAN)        | 4050118255140                                                                          |
| Frp               | 4 Stück                                                                                |

**Bultplintar**  
**WFF 120 NFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 42 mm   | Byggbredd (tum) | 1,654 inch |
| Höjd      | 132 mm  | Bygghöjd (tum)  | 5,197 inch |
| Djup      | 72,5 mm | Byggdjup (tum)  | 2,854 inch |
| Nettovikt | 264,8 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C        |                                 |        |

**Bultanslutning**

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anslutningsområde, bultanslutning, max 150 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, bultanslutning, min. 6 mm <sup>2</sup> |
| Kabelskor DIN 46 234                                       | Åtdragningsmoment, max. 36 Nm                             |
| Åtdragningsmoment, min. 30 Nm                              |                                                           |

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anslutningsområde, bultanslutning, max 150 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, bultanslutning, min. 6 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, max. 150 mm <sup>2</sup>                | Anslutningsområde, min. 6 mm <sup>2</sup>                 |
| Antal anslutningar                                         | Kabelskor DIN 46 234                                      |
| Åtdragningsmoment, max. 36 Nm                              | Åtdragningsmoment, min. 30 Nm                             |

**Märkdata**

|                                         |                     |                       |       |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Märkarea                                | 120 mm <sup>2</sup> | Märkspänning          | 500 V |
| Märkström                               | 269 A               | Ström med max. ledare | 269 A |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,12 mΩ             |                       |       |

**Materialdata**

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |           |

**Systemparametrar**

|                                                |            |                             |       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Åtdragningsmoment (klämskruv för kopparledare) | 30...36 Nm | Antal våningar              | 1     |
| Antal klämsäten per våning                     | 2          | Nivåer internt överkopplade | Nej   |
| PE-anslutning                                  | Nej        | Skena                       | TS 35 |

**Ytterligare tekniska data**

|                     |                      |             |        |
|---------------------|----------------------|-------------|--------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage, TS 35 | Öppna sidor | sluten |
|---------------------|----------------------|-------------|--------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002020    | ETIM 4.0   | EC002020    |
| ETIM 5.0   | EC002020    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-20 | eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 | eClass 9.1 | 27-14-11-20 |

## Bultplintar WFF 120 NFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |