
D-SERIES DRR
SRD ECO 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration





Tillbehören för reläerna i D-serien inbegriper:
- Reläsocklar
- LED/skyddsmoduler
- Låsbyglar i metall

Allmänna beställningsdata

Typ	SRD ECO 2CO
Art.nr.	1132810000
Artikelbeteckning	D-SERIES DRR, Reläsockel, Antal kontakter: 2 Växlandekontakt, Varaktig ström: 12 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248952663
Frp	10 Stück

D-SERIES DRR
SRD ECO 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	38 mm	Byggbredd (tum)	1,496 inch
Höjd	76,7 mm	Bygghöjd (tum)	3,02 inch
Djup	27 mm	Byggdjup (tum)	1,063 inch
Nettovikt	50 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	65 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	35...85 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...65 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E355547

Utgång

Märkkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	300 V
Varaktig ström	12 A		

Kontaktdata

Kontakttyp	2 Växlandekontakt

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Färgkod	svart

Isolationskoordinater

Överspänningskategori	III	Nedsmutsningsgrad	2
Skyddsklass	IP20	Spänningshållfasthet, ingång/utgång	2,5 KV_{eff} / 1 Min.
Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 4 mm	Spänningståighet för intilliggande kontakter	2,21 kV_{eff}/1 min
Stöthållspänning	4,8 kV (1,2/50 µs)		

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certifikat nr (cURus)	E355547

D-SERIES DRR
SRD ECO 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7 mm
Åtdragningsmoment, min.	0,5 Nm	Åtdragningsmoment, max.	1 Nm
Anslutningsområde, min.	0,5 mm²	Anslutningsområde, max.	2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min.	0,5 mm²	Ledardiameter, entrådig max.	2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,5 mm²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min	0,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm²	Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.	1 mm²
Klingmått	Gr. PH1		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Produktinformation

Produktinformation	För detta uttag finns inga tillgängliga överkopplingar. För detta uttag finns inga tillgängliga märkningar.

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PA_5600_160310_004.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

D-SERIES DRR
SRD ECO 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Dimensional drawing

