

TERMSERIES
TRS 24VDC 1NO HCP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

TERMSERIES relämodul, komplett modul bestående av ett relä och en sockel med AC/DC/UC-spolar,

Dessa finns i olika utföranden:

- med skruv-och fjäderanslutning
- Valfritt med multispänningsingång: 24...230 V UC
- Med olika skyddskretsar på ingången (frijhulsdiöd, RC-krets)
- Utkastare med ljusledarfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	TRS 24VDC 1NO HCP
Art.nr.	1479810000
Artikelbeteckning	TERMSERIES, Reläkopplare, Antal kontakter: 1 Slutande AgSnO2 + W, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 16 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4050118288148
Frp	10 Stück

TERMSERIES
TRS 24VDC 1NO HCP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	12,8 mm	Byggbredd (tum)	0,504 inch
Höjd	89,6 mm	Bygghöjd (tum)	3,528 inch
Djup	87,8 mm	Byggdjup (tum)	3,457 inch
Nettovikt	56 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	5–95 % rel. fuktighet, T _u = 40 °C, ingen kondensbildning	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...60 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max.	60 °C	Anslutningsdiameter AWG, min.	AWG 26
Anslutningsarea AWG, max.	AWG 14	Typ av ledare	massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Åtdragningsmoment, max.	0,4 Nm	Nedsmuttningsgrad	2

Ingång

Märkstyrspänning	24 V DC ± 20 %	Märkström DC	22.0 mA
Märkeffekt	530 mW	Tillslags-/frånslagsspänning, typ.	18 V / 4 V DC
Tillslags-/frånslagsström, typ.	15.5 mA / 2.8 mA DC	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	Frihjulsdiod, Skydd mot polförväxling	Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen	Nej
Ersättningsreläets spolspänning	24 V DC		

Utgång

Märkopplingsspänning	250 V AC	Brytspänning AC, max.	250 V
Brytspänning DC, max.	250 V	Varaktig ström	16 A
Inkopplingsströmmen	165 A / 20 ms, 800 A / 200 µs	AC-brytförmåga (ohmsk), max.	4000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	384 W @ 24 V	Inkopplingsfördröjning	≤ 7 ms
Frånslagsfördröjning	≤ 16 ms	min. Bryteffekt	1 W
max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	0,1 Hz		

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Slutande (AgSnO ₂ + W)	Mekanisk livslängd	5 x 10 ⁶ kopplingscykler
------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------

Allmänna uppgifter

Skena	TS 35	Provknapp	Nej
Mekanisk indikator för brytarläge	Nej	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

TERMSERIES
TRS 24VDC 1NO HCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data
Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2	Skyddsklass	IP20
Spänningshållfasthet, ingång/utgång	1,2 kV _{eff} / 5 s	Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	≥ 5,5 mm
Spänningstålighet för öppna kontakter	1,2 kV _{eff} / 1 min.	Spänningshållfasthet till montageskena	4 kV _{eff} / 1 Min.
Stöthållspänning	6 kV (1,2/50 µs)		

Ytterligare information om godkännanden/normer

Normer	EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4	Certifikat-nr (DNVGL)	TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197		

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Åtdragningsmoment, max.	0,4 Nm	Anslutningsområde, märkarea	1,5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,14 mm ²	Anslutningsområde, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter, AWG, max.	AWG 14
Ledardiameter, entrådig min.	0,14 mm ²	Ledardiameter, entrådig max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,14 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 26	Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 14
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0,25 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min.	0,25 mm ²	Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.	1 mm ²
Tvilling-ändhylsa, min.	0,5 mm ²	Tvilling-ändhylsa, max.	1 mm ²
Klingmått	Gr. PH0	Tolkdorn enligt 60 947-1	A1, B1

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Operating Instructions
Broschyr/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE_PA5600_160229_001.pdf
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Skapandedatum den 9 juli 2019 15:49:24 CEST


Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

TERMSERIES TRS 24VDC 1NO HCP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Kopplingsbild



Graph



Dimensional drawing




TERMSERIES TRS 24VDC 1NO HCP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Miscellaneous



Typnycklar