

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De heltäckande krympslangarna i MultiMark-serien kan märkas på några sekunder med hjälp av våra värmeöverföringsmarkörer. Märkningens längd kan justeras individuellt utifrån antalet tecken eller det tillgängliga utrymmet. Nödvändig längd är exakt perforerad med ett särskilt skärblad. Markörernas ovala form gör att de kan öppnas enkelt, appliceras snabbt och krympas exakt för att passa ledaren.

En extern rullhållare (1302920000) måste användas för rullar över 30 m utskrivet material.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M                                                           |
| Art.nr.           | <a href="#">1423250000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 3.2 - 6.4 mm, x 10.7 mm, gul                           |
| GTIN (EAN)        | 4050118227635                                                                    |
| Frp               | 1 Stück                                                                          |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |           |                 |             |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Längd     | 13 000 mm | Bygglängd (tum) | 511,81 inch |
| Bredd     | 10,7 mm   | Byggbredd (tum) | 0,421 inch  |
| Djup      | 0,9 mm    | Byggdjup (tum)  | 0,035 inch  |
| Nettovikt | 190 g     |                 |             |

## Allmänna data

|                                 |              |           |            |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Antal per rulle                 | 1            | Bredd     | 10,7 mm    |
| Färgkod                         | gul          | Halogener | Nej        |
| Längd                           | 13 000 mm    | Material  | Polyolefin |
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |           |            |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                   |                               |                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej               | Krympmån                      | 2:1                 |
| Ledardiameter, max.      | 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter       | 3,2 - 6,4 mm      | Ledarytterdiameter, max.      | 6,4 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 3,2 mm            | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C               |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Programvara                                         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                                |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

**HSS-HF 3.2-6.4 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**