

SFX-DT 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med våra detekterbara märkningslösningar stödjer vi våra kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin för att säkerställa de höga standarder som krävs enligt HACCP-konceptet. Tack vare ett metallfyllmedel identifieras våra detekterbara MultiCards tillförlitligt av metall- och röntgendetektorer. Identifieringen minimerar risken för kontaminering under livsmedelsproduktionsprocessen. MultiCards ger maximal säkerhet tack vare egenskaper som korrosionsbeständighet och åldringsbeständighet mot UV-strålning och värme. Vi kontrollerar och bekräftar regelbundet säkerhetsegenskaperna i vårt ackrediterade laboratorium. Inte lämplig för direkt kontakt med livsmedel.

- Detekterbar av metall- och röntgendetektorer
- Visuellt identifierbar tack vare den blå färgen
- Korrosionsbeständigt metallfyllmedel
- Tydlig och beständig utskriftsbild
- Tillgänglig i olika versioner för ett brett utbud av märkningskrav

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX-DT 10/60 S MC NE BL
Art.nr.	2602740000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 10 mm, blå
GTIN (EAN)	4050118613261
Frp	50 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SFX-DT 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0,394 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	2,28 g		

Allmänna data

Bredd	10 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Detekterbar enligt Rondotest	4.7 mm Al	Färgkod	blå
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Rekommenderade tillverkare	Livsmedelsindustri	Skrivna tecken	utan tryck
Teckenfältets storlek	60 x 9.5 mm	Temperaturområde för användning	-40...100 °C
Utförande	Montage med buntband		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SFX-DT 10/60 S MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**