

SlimFix X
SFX 10/60 S MC NE GE V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm²
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX 10/60 S MC NE GE V0
Art.nr.	2009900000
Artikelbeteckning	SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118396294
Frp	50 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SlimFix X
SFX 10/60 S MC NE GE V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	13,62 mm	Byggbredd (tum)	0,536 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	2,367 g		

Allmänna data

Bredd	13,62 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Teckenfältets storlek	60 x 9.5 mm
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Utförande	Montage med buntband

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	7 - 40 mm
Ledarytterdiameter, max.	40 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------