

**Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE SE 12-13 SML BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vare sig det gäller en stor eller liten kabelldiameter – Cabtite erbjuder alltid det rätta tätningsinsatsen. Tätningselementens koniska form gör det möjligt att enkelt trycka in de tidigare placerade rastbara gallerinsatserna att tryckas in enkelt från insidan till utsidan. De förseglar pålitligt mellanrummen och ger dragavlastning i enlighet med DIN EN 62444. Tätningsinsatserna i kombination med ramarna uppnår en IP 66 skyddsklass. Som ett resultat av dess slitsade design med vågskärning är den speciellt lämpad för förkonfektionerade ledningar.

- De svarta tätningsinsatserna är utformade för en särskilt hög drifttemperatur och erbjuder brandskyddsklass UL 94 HB
- De grå tätningselementen följer brandskyddsklass UL 94 V0 och är därför lämpliga för kraven inom järnvägsindustrin.
- Genom att använda flera insatser kan två eller fler kablar samt specialkablar dras genom ett tätningselement

Allmänna beställningsdata

Typ	CABTITE SE 12-13 SML BK
Art.nr.	2584020000
Artikelbeteckning	Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, Djupsvart, Höjd: 17.7 mm, Bredd: 20.7 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616651
Frp	10 Stück

Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE SE 12-13 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	20,7 mm	Bygglängd (tum)	0,815 inch
Bredd	20,7 mm	Byggbredd (tum)	0,815 inch
Höjd	17,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,697 inch
Djup	17,7 mm	Byggdjup (tum)	0,697 inch
Nettovikt	4,5 g		

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Tätningselement	1 litet tätningselement
Kabeldiameter utsidan min.	12 mm	Kabeldiameter utsidan max.	13 mm
Halogener	Nej	Silikon	Nej
Material	TPE		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-21	eClass 9.1	27-14-44-21

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Cabtime Installation Instructions
Teknikuppgifter Data	STEP