

**Bultplintar
WFF 185 NFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung liknande

Klippon® Connect med bultteknik

Våra bultplintar är ett etablerat, robust anslutningsalternativ för särskilt tuffa miljöer. De omfattande tillbehören och kvalitativa utförandet säkerställer en hög produktivitet vid planering och installation – och hållbar kvalitet vid drift..

Allmänna beställningsdata

Typ	WFF 185 NFF
Art.nr.	1049250000
Artikelbeteckning	Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 185 mm², Bultanslutning, Direktmontage, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
Frp	2 Stück

Bultplintar
WFF 185 NFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2,165 inch
Höjd	163 mm	Bygghöjd (tum)	6,417 inch
Djup	77,2 mm	Byggdjup (tum)	3,039 inch
Nettovikt	581 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Bultanslutning

Anslutningsområde, bultanslutning, max 240 mm ²		Anslutningsområde, bultanslutning, min. 10 mm ²	
Bultstorlek för flatanslutning	M 12	Kabelskor DIN 46 234	10...240 mm ²
Åtdragningsmoment, max.	60 Nm	Åtdragningsmoment, min.	50 Nm

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, bultanslutning, max 240 mm ²		Anslutningsområde, bultanslutning, min. 10 mm ²	
Anslutningsområde, max.	240 mm ²	Anslutningsområde, min.	10 mm ²
Anslutningstyp	Bultanslutning	Antal anslutningar	2
Bultstorlek för flatanslutning	M 12	Kabelskor DIN 46 234	10...240 mm ²
Åtdragningsmoment, max.	60 Nm	Åtdragningsmoment, min.	50 Nm

Märkdata

Märkarea	185 mm ²	Märkspänning	500 V
Märkström	353 A	Ström med max. ledare	353 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,09 mΩ		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Utskjutande mått TS 35	81,5 mm
------------------------	---------

Systemparametrar

Åtdragningsmoment (klämskruv för kopparledare)	50...60 Nm	Antal våningar	1
Antal klämsäten per våning	2	Nivåer internt överkopplade	Nej
PE-anslutning	Nej	Skena	TS 35

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage, TS 35	Öppna sidor	sluten
---------------------	----------------------	-------------	--------

Bultplintar WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP