

**WPAK
JB 25-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	JB 25-50
Art.nr.	1547500000
Artikelbeteckning	WPAK, Potentialutjämningsblock, Märkarea: Skruvanslutning, Direktmontage
GTIN (EAN)	4050118387445
Frp	10 Stück

**WPAK
JB 25-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	33 mm	Byggbredd (tum)	1,299 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Djup	24 mm	Byggdjup (tum)	0,945 inch
Nettovikt	134,505 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Omgivningstemperatur	-40°C bis +75°C	Lagertemperatur	10 °C...40 °C

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, max.	50 mm ²	Anslutningsområde, min.	10 mm ²
Anslutningsriktning	på sidan	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	2	Avisoleringslängd	33 mm
Klämskruv	M 6	Ledardiameter, fintrådig, min.	10 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	50 mm ²	Åtdragningsmoment, min.	5 Nm

Märkdata

Nedsmutsningsgrad	3
-------------------	---

Materialdata

Material	Mässing	Färgkod	Mässingfärg
----------	---------	---------	-------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
---------------------	---------------	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Produktinformation

Produktinformation	Kvalificerad i enlighet med IEC 60947-7-2, kan användas för funktionell potentialutjämning och skyddande potentialutjämning. Monteras på kabeldike med skruv M6x9
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP