

JT-PS360-C

Ultrakompakt nätaggregat för laboratorier med en effekt på 360 W



Vår nya ultrakompakta strömförsörjning för laboratorier sätter nya standarder när det gäller prestanda och kompakthet. Trots sina särskilt behändiga mått erbjuder den enastående tekniska data och funktioner:

Tack vare det variabla utspänningsområdet på 0-60 V är den lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Med ett utgångsströmsområde på 0-6 A och en uteffekt på upp till 360 W är JT-PS360-C redo att stödja även de mest krävande projekten.

Enheten garanterar tillförlitlig prestanda även under extrema förhållanden. Oavsett om det är i labbet, i verkstaden eller på vägen är denna strömförsörjning en osynlig följeslagare.


HUVUDFUNKTIONER

Specialfunktioner	Ultrakompakt strömförsörjning för laboratorium Styrbar via PC-programvara Konstant spänning Konstant strömläge
-------------------	---

Ingångsspänning	200 - 240 V AC / 100 - 120 V AC
Utgångsspänning	0 - 60 V
Utgångsström	0 - 6 A
Utgångseffekt	0 - 360 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänningsupplösning	0.01 V
Aktuell upplösning	0.001 A
Spänningsnoggrannhet	± 0,3% + 3 siffror
Aktuell noggrannhet	± 0,5% + 5 siffror
Ripple	100 mV VPP
Svarstid i läge med konstant spänning	2 ms @ 0,1 A - 5 A
Lastreglering i konstantspänningsläge	± 0,1% + 2 siffror
Lastreglering i konstantströmläge	± 0,1% + 3 siffror
Mätområde elektrisk laddning	0 - 9999,99 Ah
Mätområde energi	0 - 99999,99 Wh
Display	1.3,91 cm (54") LCD-display
Skyddsfunktioner	Övertemperaturskydd: över 90 °C Överspännings- och överströmsskydd: justerbart



YTTERLIGARE INFORMATION

Mått och dimensioner	200 x 115 x 57 mm
----------------------	-------------------

Vikt	1430 g
------	--------

Artikel nr.	JT-PS360-C
-------------	------------

Försändelser som skickas	JT-PS360-C, mikro-USB-kabel, kabel med krokodilklämma, nätsladd
--------------------------	---

Tulltaxa nr.	8504403000
--------------	------------

EAN	4250236826295
-----	---------------