

**PRO INSTA 16W 24V 0.7A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Strömförsörjningar från Weidmüller är sedan länge beprövade när det gäller matning till elektrotekniska produkter.

De kan därför användas i tuff industrimiljö, i mindre affärsverksamheter och i bostäder på ett säkert sätt och är internationellt godkända. Weidmüller erbjuder industrianpassade strömförsörjningar och tilläggskomponenter:

- oreglerade transformatornätaggregat
- primärswitchade nätaggregat
- DC/DC-omvandlare
- UPS-styrmoduler
- elektroniska säkringar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PRO INSTA 16W 24V 0.7A
Art.nr.	<a href="#">2580180000</a>
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118590913
Frp	1 Stück

## PRO INSTA 16W 24V 0.7A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	22,5 mm	Byggbredd (tum)	0,886 inch
Höjd	90,5 mm	Bygghöjd (tum)	3,563 inch
Djup	60 mm	Byggdjup (tum)	2,362 inch
Nettovikt	82 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

## Ingång

Anslutningsteknik	PUSH IN	Frekvensområde AC	45...65 Hz
Ingångssäkring (intern)	Ja	Ingångsspänningsområde AC	85...264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC	95...370 V DC	Inkopplingsströmmen	max. 40 A
Märkingångsspänning	100-240 V AC / 120-340 V DC	Rekommenderad försäkring	2 A/DI, smältsäkring 6 A, kar. B, automatsäkring 2...4 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC	0.25 A @ 230 V AC / 0.45 A @ 100 V AC	Strömförbrukning DC	0.08 A @ 370V DC / 0.22 A @ 120 V DC

## Utgång

Anslutningsteknik	PUSH IN	Kapacitiv last	obegränsad
Märkutgångsspänning	24 V DC $\pm$ 1 %	Nominell utgående temperatur för U <sub>nom</sub>	0.7 A @ 55 °C
Restbrum, brytande toppar	< 50 mVss @ U <sub>Nenn</sub> , Full Load	Stigningstid	$\leq$ 100 ms
Utgående likström @ U <sub>Nominell</sub>	0.7 A @ 55 °C, 0.43 A @ 70 °C	Utgångsspänning	22...28 V (kan ställas in med potentiometer på fronten)

## Allmänna uppgifter

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Förlusteffekt, märklast	3,6 W
Förlusteffekt, tomgång	0,4 W	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill & nedtill för luftcirkulation, 10 mm avstånd till angränsande aktiva komponenter vid full belastning, 5 mm avstånd till angränsande passiva komponenter, kan monteras intill varandra utan avstånd vid 90 % nominell belastning
Kapslingsutförande	Plastic, protective insulation	MTBF	> 750.000 h nach IEC 61709 (SN29500)
Skydd mot återspänningar från lasten	30...35 V DC	Skyddsklass	IP20
Verkningsgrad	82.5 %		

## PRO INSTA 16W 24V 0.7A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## EMC / stöt / vibration

Begränsning av övertoner i nätet	enligt EN 61000-3-2	Bullervärde enligt EN55032	Klass B
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6		Interferenstålighetstest enligt	EN 61000-4-2 (ESD)  EN 61000-4-3 och EN 61000-4-8 (fält) EN 61000-4-4 (burst)  EN 61000-4-5 (överspänning) EN 61000-4-6 (ledd) EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (dips)
	2,3 g		
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27	15 g i alla riktningar		

## Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång	4 kV	Isolationsspänning utgång/jord	3,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord	0,5 kV	Nedsmutningsgrad	2
Skyddsklass	II		

## Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner	enligt EN60204	Säker fränskiljning / skydd mot elektrisk stöt	VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nättaggregat	according to EN 61558-2-16	Skydd mot farliga kroppsströmmar	Enligt VDE 0106-101
Utrustning med elektroniska driftmedel	enligt EN50178/ VDE0160		

## Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik	PUSH IN	Leddiameter, AWG/kcmil, , max	12
Leddiameter, AWG/kcmil, , min	24	Leddiameter, en-/flertrådig, , max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leddiameter, en-/flertrådig, , min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Leddiameter, flexibel, , max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leddiameter, flexibel, , min.	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik	PUSH IN	Antal plintar	2 (+ / -)
Leddiameter, AWG/kcmil, , max	12	Leddiameter, AWG/kcmil, , min	24
Leddiameter, en-/flertrådig, , max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leddiameter, en-/flertrådig, , min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leddiameter, flexibel, , max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Leddiameter, flexibel, , min.	0,25 mm <sup>2</sup>

## Signalisering

LED grön	Drivspänning OK
----------	-----------------

## Godkännanden

Institut (CSA)



Certifikat nr. (CSA)

70211209

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002540	eClass 6.2	19-05-10-01
eClass 9.0	27-04-07-01	eClass 9.1	27-04-07-01

Skapandedatum den 9 juli 2019 19:46:35 CEST

**Datablad****PRO INSTA 16W 24V 0.7A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation

[Operating instruction](#)

**Datablad**

**PRO INSTA 16W 24V 0.7A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

