

JT-RD6006B

Programmerbar strömförsörjningsenhet för laboratorier



Upptäck den svarta utgåvan av JT-RD6006 laboratorie-strömförsörjning, en perfekt kombination av prestanda och elegant utseende. Denna avancerade enhet levererar upp till 60 V och 6 A och är utrustad med en intuitiv knappsats och 9 minnesplatser för enkel användning. Tack vare USB-gränssnittet kan den bekvämt styras via PC, och den integrerade batteriladdningsfunktionen utökar dess användningsområde.

Enheten har inte bara en attraktiv design, utan även omfattande skyddsfunktioner som överspännings- och överströmsskydd samt utbytbara säkringar.

JT-RD6006B är kompakt, kraftfull och nu tillgänglig i en elegant svart färg, och är den perfekta lösningen för alla som vill kombinera en pålitlig strömförsörjning med modern design.

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

Särskilda egenskaper

Batteriladdningsfunktion,
Värden kan bekvämt matas in
via knappsatsen,
justerbart överströms- och
överspänningskydd,
Integrerad RTC (kräver
CR1220-batteri),
NTC-temperaturgivare

Färg på fodral

Svart

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ingångsspänning 6 - 70 V

Utgångsspänning 0 - 60 V

Utgångsström 0 - 6 A

Utgångseffekt 0 - 360 W

Spänningsupplösning 0,01 V

Aktuell upplösning 0,001 A

Mätområde för batteri-
laddningsfunktionen 0 - 9999.99 Ah
0 - 9999.99 Wh

Rippel 100 mV (pp)
(vid maximalt utnyttjande)

Display 2.4-tums LCD-skärm

Valfria tillbehör Bostäder, WiFi-adapter

Arbetstemperatur -10 - 40 °C

Säkring SMD-säkring, snabbverkande,
keramisk 10 A

Banankontakter 4 mm
Diameter



YTTERLIGARE INFORMATION

Mått	167 x 81 x 65 mm
Vikt	607 g
Artikelnummer	JT-RD6006B
Omfattning av leveransen	JT-RD6006B, NTC-temperaturgivare, 10 A säkring
Tulltaxenummer	8504403000
EAN	4250236827858