

Vacuum contactor, AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC operation 220-240 V UC, Auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, 3-pole, Size S10, busbar connections Drive: conventional Customer-specific device



Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Vakum kontaktör
ürün tipi tanımı	3RT12

Genel teknik veriler

koruyucu ebadı	S10
ürün ilavesi	
• iletişim fonksiyon modülü	Hayır
• yardımcı anahtar	Evet
şok gerilim mukavemeti	
• ana akım devresinin anma değeri	8 kV
• yardımcı akım devresinin anma değeri	6 kV
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim	
• bobin ve ana kontaklar arasında EN 60947-1 uyarınca	690 V
IP koruma türü	
• ön tarafta	IP00; Ön tarafta kapaklı IP20 / çerçeve terminali
• bağlantı terminali	IP00

şok mukavemeti dikdörtgen darbeye	
• AC'de	8,5g / 5 msan, 4,2g / 10 msan
• DC'de	8,5g / 5 msan, 4,2g / 10 msan
şok mukavemeti sinüs darbesinde	
• AC'de	13,4g / 5 msan, 6,5g / 10 msan
• DC'de	13,4g / 5 msan, 6,5g / 10 msan
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri)	
• kontaktör tipik	10 000 000
• elektronik uyumlu yardımcı anahtar bloklu kontaktör tipik	5 000 000
• yardımcı anahtar bloklu kontaktör tipik	10 000 000
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q

Ortam koşulları

kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte	
• maksimum	2 000 m
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-25 ... +60 °C
• depolama sırasında	-55 ... +80 °C

Ana akım devresi

kutup sayısı ana devre için	3
kapayıcı sayısı ana kontaklar için	3
işletim gerilimi	
• AC-3'te anma değeri maksimum	1 000 V
işletim akımı	
• AC-1'de 400 V'ta — 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri	330 A
• AC-1'de — 690 V'ta kadar 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri	330 A
— 690 V'ta kadar 60 °C ortam sıcaklığında anma değeri	300 A
— 1000 V'ta kadar 40 °C ortam sıcaklığında anma değeri	330 A
— 1000 V'ta kadar 60 °C ortam sıcaklığında anma değeri	300 A
• AC-2'de 400 V'ta anma değeri	225 A
• AC-3'te — 400 V'ta anma değeri	225 A
— 500 V'ta anma değeri	225 A
— 690 V'ta anma değeri	225 A

— 1000 V'ta anma değeri	225 A
• AC-4'te 400 V'ta anma değeri	195 A
• AC-6a'da	
— 230 V'ta kadar n=20 akım pik değerinde anma değeri	278 A
— 400 V'a kadar n=20 akım pik değerinde anma değeri	278 A
— 500 V'a kadar n=20 akım pik değerinde anma değeri	278 A
— 690 V'ta kadar n=20 akım pik değerinde anma değeri	278 A
• AC-6a'da	
— 230 V'ta kadar n=30 akım pik değerinde anma değeri	185 A
— 400 V'a kadar n=30 akım pik değerinde anma değeri	185 A
— 500 V'a kadar n=30 akım pik değerinde anma değeri	185 A
— 690 V'ta kadar n=30 akım pik değerinde anma değeri	185 A
minimum kesit ana devrede	
• maksimum AC-1 anma değerinde	185 mm ²
işletim akımı yakl. 200.000 işletim çevrimi için AC-4'te	
• 400 V'ta anma değeri	97 A
• 690 V'ta anma değeri	68 A
işletim kapasitesi	
• AC-1'de	
— 230 V'ta 60 °C'de anma değeri	113 kW
— 400 V'ta anma değeri	197 kW
— 400 V'ta 60 °C'de anma değeri	300 kW
— 690 V'ta anma değeri	340 kW
— 690 V'ta 60 °C'de anma değeri	340 kW
— 1000 V'ta 60 °C'de anma değeri	492 kW
• AC-2'de 400 V'ta anma değeri	110 kW
• AC-3'te	
— 230 V'ta anma değeri	55 kW
— 400 V'ta anma değeri	110 kW
— 500 V'ta anma değeri	160 kW
— 690 V'ta anma değeri	200 kW
— 1000 V'ta anma değeri	315 kW
işletim kapasitesi yakl. 200.000 işletim çevrimi için AC-4'te	
• 400 V'ta anma değeri	55 kW

• 690 V'ta anma değeri	94 kW
kısa süreli termik akım 10 sn. ile sınırlı	1 800 A
yük boşaltma frekansı	
• AC'de	2 000 1/h
• DC'de	2 000 1/h
anahtarlama frekansı	
• AC-1'de maksimum	800 1/h
• AC-2'de maksimum	300 1/h
• AC-3'te maksimum	750 1/h
• AC-4'te maksimum	250 1/h
Kontrol devresi/ Kumanda	
gerilim türü kontrol besleme gerilimi	AC/DC
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	220 ... 240 V
• 60 V'ta anma değeri	220 ... 240 V
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma değeri	220 ... 240 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri solenoid DC'de	
• başlangıç değeri	0,8
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri solenoid AC'de	
• 50 Hz'de	0,8 ... 1,1
• 60 V'ta	0,8 ... 1,1
aşın gerilim sınırlayıcı modeli	varistörlü
Kapanma zahiri gücü solenoid AC'de	
• 50 Hz'de	590 V·A
güç faktörü endüktif bobin kapanma gücünde	
• 50 Hz'de	0,9
tutma zahiri gücü solenoid AC'de	
• 50 Hz'de	6,1 V·A
güç faktörü endüktif bobin tutma gücünde	
• 50 Hz'de	0,9
Kapanma gücü solenoid DC'de	700 W
tutma gücü solenoid DC'de	8,2 W
kapanış gecikmesi	
• AC'de	30 ... 95 ms
• DC'de	30 ... 95 ms
açılış gecikmesi	
• AC'de	40 ... 80 ms
• DC'de	40 ... 80 ms

elektrik arkı süresi	10 ... 15 ms
aktivasyon modeli anahtar tahriki	Standart A1 - A2

Yardımcı akım devresi

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	2
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	
• gecikmesiz anahtarlama	2
işletim akımı AC-12'de maksimum	10 A
işletim akımı AC-15'de	
• 230 V'ta anma değeri	6 A
• 400 V'ta anma değeri	3 A
• 500 V'ta anma değeri	2 A
• 690 V'ta anma değeri	1 A
işletim akımı DC-12'de	
• 24 V'ta anma değeri	10 A
• 48 V'ta anma değeri	6 A
• 60 V'ta anma değeri	6 A
• 110 V'ta anma değeri	3 A
• 125 V'ta anma değeri	2 A
• 220 V'ta anma değeri	1 A
• 600 V'ta anma değeri	0,15 A
işletim akımı DC-13'te	
• 24 V'ta anma değeri	10 A
• 48 V'ta anma değeri	2 A
• 60 V'ta anma değeri	2 A
• 110 V'ta anma değeri	1 A
• 125 V'ta anma değeri	0,9 A
• 220 V'ta anma değeri	0,3 A
• 600 V'ta anma değeri	0,1 A
kontak güvenilirliği yardımcı kontaklar	beher 100 milyonda hatalı çalıştırma (17 V, 1 mA)

Nominal UL/CSA verileri

tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için	
• 480 V'ta anma değeri	180 A
• 600 V'ta anma değeri	192 A
mekanik güç çıkışı [hp]	
• 3 fazlı trifaz motor için	
— 200/208 V'ta anma değeri	60 hp
— 220/230 V'ta anma değeri	75 hp
— 460/480 V'ta anma değeri	150 hp
— 575/600 V'ta anma değeri	200 hp
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca	A600 / Q600

Kısa devre koruması

sigorta elemanı modeli

- ana devrenin kısa devreye karşı korunması için
 - düzenleme türü 1'de gerekli
 - düzenleme türü 2'de gerekli
- yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli

gG: 500 A (690 V, 100 kA)

gG: 500 A (690 V, 100 kA), aM: 400 A (690 V, 50 kA), BS88: 450 A (415 V, 50 kA)

gG: 10 A (500 V, 1 kA)

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu

+/-22,5° dikey montaj düzleminde çevrilebilir, +/- 22,5° dikey montaj düzleminde öne ve arkaya eğilebilir; yatay montaj düzleminde Sabit

sabitleme türü

- sıra montajı

vidalı sabitleme

Evet

yükseklik

210 mm

genişlik

145 mm

derinlik

206 mm

uyulması gereken mesafe

- sıralı montajda
 - önde
 - yukarı
 - aşağı doğru
 - yanlarda
- topraklanmış parçalara
 - önde
 - yukarı
 - yanlarda
 - aşağı doğru
- gerilim taşıyan parçalara
 - önde
 - yukarı
 - aşağı doğru
 - yanlarda

20 mm

10 mm

10 mm

0 mm

20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Bağlantılar/ Terminaller

elektrik bağlantısı modeli

- ana devre için
- yardımcı ve kontrol devreleri için
- kontaktörde yardımcı kontaklar için
- solenoid

Bağlantı rayı

vida bağlantısı

Vida bağlantısı

Vida bağlantısı

bağlanabilir iletken kesit türü

- AWG hatlarında ana kontaklar için

2/0 ... 500 kcmil

bağlanabilir kablo kesiti ana kontaklar için

• çok telli	70 ... 240 mm ²
bağlanabilir kablo kesiti yardımcı kontaklar için	
• tek telli veya çok telli	0,5 ... 4 mm ²
• ince telli kablo uç işlemeli	0,5 ... 2,5 mm ²
bağlanabilir iletken kesit türü	
• yardımcı kontaklar için	
— tek telli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²)
— tek telli veya çok telli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²), max. 2x (0,75 ... 4 mm ²)
— ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• AWG hatlarında yardımcı kontaklar için	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak	
• yardımcı kontaklar için	18 ... 14

Emniyet

ürün fonksiyonu	
• IEC 60947-4-1 uyarınca aynalı kontak	Evet
• IEC 60947-5-1 uyarınca pozitif kılavuzlamalı	Hayır
elektrik çarpmasına karşı temas koruması	IEC 60529 uyarınca önden dikey dokunma esnasında parmak korumalı

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Test Certificates	other
 CCC		 RCM	Type Examination Certificate	Special Test Certificate Confirmation

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3RT1264-6AP36-0KA1>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1264-6AP36-0KA1>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1264-6AP36-0KA1>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1264-6AP36-0KA1&lang=en


Karakteristik eğri: Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1264-6AP36-0KA1/char>

Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1264-6AP36-0KA1&objecttype=14&gridview=view1>





Son deęişiklik:

17.09.2019