

SETRON, Fuse switch disconnecter 3NP1, 3-pole, NH3, 630 A, for Rittal busbar system 60 mm, Box terminal, Fuse monitoring: electromechanical, Cover level 32/70 mm



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	gortalı yük devre kesici anahtar 3NP1
ürün modeli	Kapatici yüzey 32/70 mm
toplama rayı modeli	Bara kalınlığı 5 veya 10 mm
sigorta kontrolü modeli	elektro mekanik
çalıştırma elemanı modeli	Kapak kolu
yük anahtarı modeli / çubuk formu	Hayır
anahtar tahriki modeli / motor tahriki	Hayır

### Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
cihaz modeli	Rittal 60 mm kablo kanalı sistemi için
ayırma mandalı ebadı	3 ve 2
sigorta elemanı ebadı	NH2, NH3
daimi akım / 35 °C'de / anma değeri	630 A
geçiş akımı / kapalı anahtarda / maksimum izin verilen	60 kA
Geçiş değeri I**2t, maks. / 500 V	5 400 000 A <sup>2</sup> -s
güç faktörü	

• AC-22 B'de	0,65
• AC-23 B'de	0,35
• kapasitif yükte	-0,25
Güç şalteri / ana model	3NP11
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	1 000
sigorta sistemi	AY-Sigortası [Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung: Alçak gerilim-Yüksek gerilim sigortası]
kirlilik derecesi	3

## Gerilim

izolasyon gerilimi	
• anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 3'te / anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 2'de / anma değeri	1 000 V
güç faktörü / AC-21 B'de	0,95
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	8 kV
akım / AC'de / anma değeri	630 A
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / minimum	24 V
• AC'de / anma değeri / maksimum	690 V
• DC'de / anma değeri	240 V
• DC'de / anma değeri / minimum	24 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	250 V

## Koruma sınıfı

IP koruma türü	
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaklı	IP40
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaksız	IP30
• ön tarafta	IP40
• açık	IP20

## Dağıtma

Güç kaybı [W]	
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / kutup başına	30 W
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / cihaz başına	90 W
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	78 W
• Sigorta / sigorta başına / maksimum	48 W

## Elektrik

işletim akımı	
---------------	--

• AC-23 B'de / 690 V'ta / anma değeri	200 A
• AC-23 B'de / 500 V'ta / anma değeri	500 A
• AC-23 B'de / 400 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-23 B'de / 240 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-22 B'de / 690 V'ta / anma değeri	500 A
• AC-22 B'de / 500 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-22 B'de / 400 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-22 B'de / 240 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-21 B'de / 690 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-21 B'de / 500 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-21 B'de / 400 V'ta / anma değeri	630 A
• AC-21 B'de / 240 V'ta / anma değeri	630 A
• DC-23 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	250 A
• DC-23 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	400 A
• DC-23 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	400 A
• DC-22 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	500 A
• DC-22 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	630 A
• DC-22 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	630 A
• DC-21 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	630 A
• DC-21 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	630 A
• DC-21 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	630 A
daimi akım	
• anma değeri	630 A
• 40 °C'de / anma değeri	610 A
• 45 °C'de / anma değeri	575 A
• 50 °C'de / anma değeri	555 A
• 55 °C'de / anma değeri	530 A
geçiş akımı / hızlı açmada / maksimum izin verilen	50 kA
Geçiş akımı	
• I <sub>c</sub> / maksimal izin verilen/ 400 V	60 000 A
• I <sub>c</sub> / maksimal izin verilen/ 500 V	60 000 A
Geçiş değeri I**2t, maks. / 400 V	4 340 000 A <sup>2</sup> ·s
<b>Ana devre</b>	
işletim akımı / kapasitif yükte	
• 400 V'ta / maksimum	72 A
• 500 V'ta / maksimum	55 A
<b>Yardımcı devre</b>	
değiştirici sayısı / yardımcı kontaklar için	0
açıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0

## Uygunluk

### kullanma uygunluğu

• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Evet
• bakım/onarım anahtarı	Evet

## Ürün Detayı

ürün donanımı / kilit Evet

### ürün bileşeni

• alarm anahtarı	Evet
• faz kesintisi kontrolü	Hayır
• alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır
• ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır

ürün özelliği / mühürlenebilir Evet

### ürün ilavesi

• yardımcı anahtar	Evet
• opsiyonel	
— kilitlenebilirlik	Evet
— motor tahriki	Hayır
— faz kesintisi kontrolü	Evet
— gerilim tetikleyicisi	Hayır
— aşırı gerilim koruma kontrolü	Evet

## Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu	
• sigorta kontrolü	Evet
• aşırı gerilim koruma kontrolü	Hayır

## Kısa devre

• koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / anma değeri	50 kA
• Koşullu kısa devre akımı (I <sub>q</sub> ) / AC'de / 240 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	50 kA
• koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / AC'de / 500 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	50 kA
• koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / AC'de / 690 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	50 kA
• Koşullu kısa devre akımı (I <sub>q</sub> ) / kapalı anahtarda / AC'de / 240 V'ta / anma değeri	100 kA
• koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / kapalı anahtarda / AC'de / 500 V'ta / anma değeri	100 kA
• koşullu kısa devre akımı (I <sub>g</sub> ) / kapalı anahtarda / AC'de / 690 V'ta / anma değeri	100 kA

## Bağlantılar

elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için	diğer
bağlanabilir kablo kesiti / ana kontaklar için	
• tek telli veya çok telli	50 ... 300 mm <sup>2</sup>
• ince telli / kablo uç işlemeli	120 ... 240 mm <sup>2</sup>
• çok telli	50 ... 300 mm <sup>2</sup>
sıkma torku / vida bağlantısında	25 ... 25 N·m
bağlantı tekniği türü	Çerçeve terminali
elektrik bağlantısı modeli / ana devre için	çerçeve kısaçlar

## Mekanik Tasarım

yükseklik	306 mm
genişlik	249,4 mm
genişlik	
• akım toplama rayı	12 ... 30 mm
derinlik	242,3 mm
sabitlenme türü	Elektrik dağıtım rayı
sabitlenme türü	
• zemin montajı	Hayır
• ön montaj	Hayır
• 4 delikli sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ortadan sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ray montajı	Evet
montaj pozisyonu	yatay/dikey
ray merkezi mesafesi	60 mm
net ağırlık	7,28 kg
• işletim sırasında	-25 ... +55 °C
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C

## Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

## Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1JC21>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NP1163-1JC21>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1163-1JC21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1163-1JC21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>









