



circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class M  
Icu=55kA @ 415V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=40A  
overload protection Ir=28A...40A short-circuit protection li=5...10 x In  
nut keeper kit undervoltage release (UVR) 120-127V AC 50/60Hz

| Versiyon                                      |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| ürün marka adı                                | SETRON                         |
| ürün tanımı                                   | Kompakt devre kesici           |
| ürün modeli                                   | Tesis koruması                 |
| aşırı akım tetikleyici modeli                 | TM240                          |
| aşırı akım devindiricisinin koruma fonksiyonu | LI                             |
| kutup sayısı                                  | 3                              |
| yardımcı tetikleyici modeli                   | Düşük gerilim aktivatörü (UVR) |

| Genel teknik veriler                                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominal izolasyon voltajı Ui                                                                | 800 V  |
| AC'de maks. nominal işletme voltajı Ue                                                      | 690 V  |
| işletim gerilimi / DC'de / anma değeri                                                      | 500 V  |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik                                        | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta / 50/60 Hz'de       | 8 000  |
| ürün özelliği / nötr iletken için / sonradan eklenebilir / kısa devre ve aşırı yük koruması | Hayır  |
| toprak hattı denetimi modeli                                                                | Yok    |
| ürün fonksiyonu                                                                             |        |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • iletişim fonksiyonu       | Hayır  |
| • faz kesintisi teşhisi     | Hayır  |
| • diğer ölçüm fonksiyonları | Hayır  |
| net ağırlık                 | 0,9 kg |

#### Elektrik

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| daimi akım / anma değeri / maksimum | 160 A  |
| Sürekli nominal akım lu             | 40 A   |
| işletim akımı                       |        |
| • 40 °C'de                          | 40 A   |
| • 45 °C'de                          | 40 A   |
| • 50 °C'de                          | 40 A   |
| • 55 °C'de                          | 38,4 A |
| • 60 °C'de                          | 37,6 A |
| • 65 °C'de                          | 36,8 A |
| • 70 °C'de                          | 36 A   |

#### Anahtarlama kapasitesi IEC 60947

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| güç anahtarını devreye alım kapasitesi          | M       |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu)   |         |
| • 240 V'ta                                      | 85 kA   |
| • 415 V'ta                                      | 55 kA   |
| • 440 V'ta                                      | 36 kA   |
| • 690 V'ta                                      | 10 kA   |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) |         |
| • 240 V'ta                                      | 85 kA   |
| • 415 V'ta                                      | 55 kA   |
| • 440 V'ta                                      | 36 kA   |
| • 690 V'ta                                      | 5 kA    |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm)          |         |
| • 240 V'ta                                      | 187 kA  |
| • 415 V'ta                                      | 121 kA  |
| • 440 V'ta                                      | 75,6 kA |
| • 690 V'ta                                      | 17 kA   |

#### Ayarlanabilir parametreler

|                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / akıma bağlı aşırı yük tetikleyici / başlangıç değeri                                | 28 A  |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / akıma bağlı aşırı yük tetikleyici / bitiş değeri                                    | 40 A  |
| Ayar aralığı / aşırı yük fonksiyonu L / gecikme süresi tR / I**2t karakteristik eğri / hafıza ilaveten devreye sokulabilir | Hayır |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi / başlangıç değeri                                     | 200 A |

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi / bitiş değeri | 400 A |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

### Mekanik Tasarım

|           |         |
|-----------|---------|
| Yükseklik | 130 mm  |
| Genişlik  | 76,2 mm |
| derinlik  | 70 mm   |

### Bağlantılar

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için                          | önden bağlantılı      |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için                          | Vidalı yassı bağlantı |
| bağlanabilir iletken kesit türü / düz ray bağlantısı için / minimum  | 12 x 0                |
| bağlanabilir iletken kesit türü / düz ray bağlantısı için / maksimum | 17 x 6,5              |

### Yardımcı devre

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ürün bileşeni                                |       |
| • alçak gerilim tetikleyicisi                | Evet  |
| • gerilim tetikleyicisi                      | Hayır |
| • ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi    | Hayır |
| • alarm anahtarı                             | Hayır |
| değiştirici sayısı / yardımcı kontaklar için | 0     |

### Aksesuarlar

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Evet          |
| üretici ürün numarası                    |               |
| • entegre yardımcı tetikleyici           | 3VA9608-0BB24 |

### Çevresel koşullar

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| IP koruma türü / ön tarafta     | IP40   |
| ortam sıcaklığı                 |        |
| • işletim sırasında / minimum   | -25 °C |
| • işletim sırasında / maksimum  | 70 °C  |
| • depolama sırasında / minimum  | -40 °C |
| • depolama sırasında / maksimum | 80 °C  |

### Sertifikalar

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| referans işareti / IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |
|----------------------------------------------|---|

|                          |     |                           |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3VA1140-5EF32-0CA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3VA1140-5EF32-0CA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1140-5EF32-0CA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1140-5EF32-0CA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





Son deęişiklik:

14.09.2019