

SETRON, Fuse switch disconnecter 3NP1, 3-pole, NH00, 160 A, for Busbar system 8US 40 mm, Box terminal, Fuse monitoring: electromechanical, Cover level 32/70 mm



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	gortalı yük devre kesici anahtar 3NP1
ürün modeli	Kapatici yüzey 32/70 mm
toplama rayı modeli	Bara kalınlığı 5 veya 10 mm
sigorta kontrolü modeli	elektro mekanik
çalıştırma elemanı modeli	Kapak kolu
yük anahtarı modeli / çubuk formu	Hayır
anahtar tahriki modeli / motor tahriki	Hayır

Genel teknik veriler

kutup sayısı	3
cihaz modeli	8US 40 mm elektrik dağıtım rayı sistemi için
ayırma mandalı ebadı	00 ve 000
sigorta elemanı ebadı	NH000, NH00
daimi akım / 35 °C'de / anma değeri	160 A
geçiş akımı / kapalı anahtarda / maksimum izin verilen	23 kA
Geçiş değeri I**2t, maks. / 500 V	223 000 A ² ·s
güç faktörü	

• AC-22 B'de	0,65
• AC-23 B'de	0,45
• kapasitif yükte	-0,25
Güç şalteri / ana model	3NP11
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	2 000
sigorta sistemi	AY-Sigortası [Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung: Alçak gerilim-Yüksek gerilim sigortası]
kirlilik derecesi	3

Gerilim

izolasyon gerilimi	
• anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 3'te / anma değeri	690 V
• kirlilik derecesi 2'de / anma değeri	1 000 V
güç faktörü / AC-21 B'de	0,95
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	8 kV
akım / AC'de / anma değeri	160 A
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / minimum	24 V
• AC'de / anma değeri / maksimum	690 V
• DC'de / anma değeri	240 V
• DC'de / anma değeri / minimum	24 V
• DC'de / anma değeri / maksimum	250 V

Koruma sınıfı

IP koruma türü	
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaklı	IP40
• kapalı anahtarda / panel veya kablo papuç kapaksız	IP30
• ön tarafta	IP40
• açık	IP20

Dağıtma

Güç kaybı [W]	
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / kutup başına	5 W
• konvansiyonel termik nominal akımda / sigortasız / cihaz başına	15 W
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	17 W
• Sigorta / sigorta başına / maksimum	12 W

Elektrik

işletim akımı	
---------------	--

• AC-23 B'de / 690 V'ta / anma değeri	35 A
• AC-23 B'de / 500 V'ta / anma değeri	63 A
• AC-23 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-23 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 690 V'ta / anma değeri	125 A
• AC-22 B'de / 500 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-22 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 690 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 500 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 400 V'ta / anma değeri	160 A
• AC-21 B'de / 240 V'ta / anma değeri	160 A
• DC-23 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	63 A
• DC-23 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	100 A
• DC-23 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	100 A
• DC-22 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	125 A
• DC-22 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	160 A
• DC-22 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	160 A
• DC-21 B / 440 V'ta / anma değeri / maksimum	160 A
• DC-21 B / 240 V'ta / anma değeri / maksimum	160 A
• DC-21 B / 120 V'ta / anma değeri / maksimum	160 A
daimi akım	
• anma değeri	160 A
• 40 °C'de / anma değeri	155 A
• 45 °C'de / anma değeri	145 A
• 50 °C'de / anma değeri	140 A
• 55 °C'de / anma değeri	133 A
geçiş akımı / hızlı açmada / maksimum izin verilen	15 kA
Geçiş akımı	
• I _c / maksimal izin verilen/ 400 V	23 000 A
• I _c / maksimal izin verilen/ 500 V	23 000 A
Geçiş değeri I**2t, maks. / 400 V	158 000 A ² ·s
Ana devre	
işletim akımı / kapasitif yükte	
• 400 V'ta / maksimum	72 A
• 500 V'ta / maksimum	55 A
Yardımcı devre	
değiştirici sayısı / yardımcı kontaklar için	0
açıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı / yardımcı kontaklar için	0

Uygunluk

kullanma uygunluğu

• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Evet
• bakım/onarım anahtarı	Evet

Ürün Detayı

ürün donanımı / kilit Evet

ürün bileşeni

• alarm anahtarı	Evet
• faz kesintisi kontrolü	Hayır
• alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır
• ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi	Hayır

ürün özelliği / mühürlenebilir Evet

ürün ilavesi

• yardımcı anahtar	Evet
• opsiyonel	
— kilitlebilirlik	Evet
— motor tahriki	Hayır
— faz kesintisi kontrolü	Evet
— gerilim tetikleyicisi	Hayır
— aşırı gerilim koruma kontrolü	Evet

Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu	
• sigorta kontrolü	Evet
• aşırı gerilim koruma kontrolü	Hayır

Kısa devre

• koşullu kısa devre akımı (I _g) / anma değeri	80 kA
• Koşullu kısa devre akımı (I _q) / AC'de / 240 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	80 kA
• koşullu kısa devre akımı (I _g) / AC'de / 500 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	80 kA
• koşullu kısa devre akımı (I _g) / AC'de / 690 V'ta / hızlı açmada / anma değeri	50 kA
• Koşullu kısa devre akımı (I _q) / kapalı anahtarda / AC'de / 240 V'ta / anma değeri	120 kA
• koşullu kısa devre akımı (I _g) / kapalı anahtarda / AC'de / 500 V'ta / anma değeri	120 kA
• koşullu kısa devre akımı (I _g) / kapalı anahtarda / AC'de / 690 V'ta / anma değeri	100 kA

Bağlantılar





elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için	diğer
bağlanabilir kablo kesiti / ana kontaklar için	
• tek telli veya çok telli	6 ... 70 mm ²
• ince telli / kablo uç işlemeli	6 ... 50 mm ²
• çok telli	6 ... 70 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	10 ... 10 N·m
bağlantı tekniği türü	Çerçeve terminali
elektrik bağlantısı modeli / ana devre için	çerçeve kısaçlar

Mekanik Tasarım

yükseklik	210,4 mm
genişlik	105,8 mm
genişlik	
• akım toplama rayı	12 ... 15 mm
derinlik	214,5 mm
sabitlenme türü	Elektrik dağıtım rayı
sabitlenme türü	
• zemin montajı	Hayır
• ön montaj	Hayır
• 4 delikli sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ortadan sabitlemeli ön montaj	Hayır
• ray montajı	Evet
montaj pozisyonu	yatay/dikey
ray merkezi mesafesi	40 mm
net ağırlık	1,42 kg
• işletim sırasında	-25 ... +55 °C
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UR	 VDE	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report
			 EG-Konf.	

Shipping Approval



LRS

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NP1133-1BB21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NP1133-1BB21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1133-1BB21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

