

Plug-in relay complete unit 3 W, 24 V DC LED module red Standard plug-in socket screw terminal 3.5 mm pinning



ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Bacaklı röleli kaplin röle
ürün tipi tanımı	LZS
Genel teknik veriler	
gösterge modeli LED	Evet
alınan efektif güç	0,75 W
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
IP koruma türü	IP20
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değişirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) • tipik	30 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) • AC-15'de 230 V'ta tipik	180 000
termik akım	10 A
referans işareti DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca IEC 750 uyarınca	K
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca	K

referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	K
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma değeri	24 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,4
kapanış gecikmesi	
• DC'de	15 ms
açılış gecikmesi	
• DC'de	18 ms
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Evet
soket modülü modeli	Standard
Kısa devre koruması	
sigorta elemanı modeli	
• yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli	sigorta gG: 6 A
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	3
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'de	
• 250 V'ta	4 A
işletim akımı DC-13'te	
• 24 V'ta anma değeri	4 A
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Ana akım devresi	
gerilim türü	DC
Çıkışlar	
akım dayanıklılığı çıkış rölesi DC-13'te	
• 24 V'ta	4 A
Gösterge	
gösterge modeli	
• LED'li durum göstergesi olarak	Kırmızı LED

Bağlantılar/ Terminaller

ürün fonksiyonu <ul style="list-style-type: none">• çıkarılabilir terminal	Hayır
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü <ul style="list-style-type: none">• tek telli• AWG hatlarında tek telli	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
bağlanabilir kablo kesiti <ul style="list-style-type: none">• tek telli• ince telli kablo uç işlemeli	1 ... 2,5 mm ² 1 ... 1,5 mm ²
AWG numarası kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti olarak <ul style="list-style-type: none">• tek telli	18 ... 14
sıkma torku <ul style="list-style-type: none">• vida bağlantısında	0,5 ... 0,7 N·m

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitleme türü	tırnaklı sabitleme
yükseklik	72 mm
genişlik	28 mm
derinlik	74 mm

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZS:PT3A5L24>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT3A5L24>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT3A5L24>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT3A5L24&lang=en

Son değişiklik:

17.09.2019