

Miniature circuit breaker 230 V 6kA, 1+N-pole, C, 13 A, D=70 mm  
with screwless outgoing terminals



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün modeli	Otomatik sigorta 5SJ6

### Genel teknik veriler

kutup sayısı	2
kutup sayısı / not	1P+N
tetikleme karakteristiği sınıfı	C
Güç şalteri / ana model	5SJ6
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik	20 000
aşırı gerilim kategorisi	3

### Gerilim

izolasyon gerilimi / AC'de / anma değeri	250 V
--	-------

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	13 A
besleme gerilimi / AC'de / anma değeri	230 V
işletim gerilimi	
• DC'de / anma değeri / maksimum	60 V

besleme gerilimi frekansı	
• anma değeri	50 Hz
<b>Koruma sınıfı</b>	
IP koruma türü	IP20, bağlı iletkenlerle birlikte
<b>Anahtarlama kapasitesi</b>	
anahtarlama akım durumu	
• EN 60898 uyarınca / anma değeri	6 kA
• IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	6 kA
enerji sınırlama sınıfı	3
<b>Dağıtma</b>	
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	2 W
kullanım uygunluğu	Mesken / altyapı
<b>Ürün Detayı</b>	
ürün fonksiyonu / birlikte devreye giren nötr iletken	Evet
ürün donanımı / temas koruması	Evet
ürün özelliği	
• halojensiz	Evet
• mühürlenebilir	Evet
• silikonsuz	Evet
ürün ilavesi / takılabilir / ilave tertibatlar	Hayır
<b>Bağlantılar</b>	
• bağlanabilir kablo kesiti / geçmeli bağlantıda / üst bağlama noktasının kullanımında / kablo uç işlemesiz	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
• bağlanabilir kablo kesiti	
— tek telli	0,75 ... 25 mm <sup>2</sup>
— çok telli	0,75 ... 25 mm <sup>2</sup>
• bağlanabilir kablo kesiti / ince telli / kablo uç işlemeli	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
elektrik bağlantısı modeli / geçmeli bağlantı / not	1,5 ila 4mm <sup>2</sup> için çıkış tarafında vidasız klemensler
<b>Mekanik Tasarım</b>	
yükseklik	90 mm
genişlik	36 mm
derinlik	76 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	2
montaj pozisyonu	isteğe göre
<b>Çevresel koşullar</b>	
Ortam sıcaklığının etkisi	zamansal olarak +55°C, maks. % 95 nem

ortam sıcaklığı	-25 ... +45 °C
• depolama sırasında	-40 ... +75 °C

## Sertifikalar

### referans işareti

- DIN EN 61346-2 uyarınca
- IEC 81346-2:2009 uyarınca

F

F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SJ6513-7KS>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SJ6513-7KS>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SJ6513-7KS](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ6513-7KS)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

