


断路器 VL630L 极高的通断能力  $I_{cu}=100\text{kA}$ ，415V AC 4 极,系统保护  
过流脱扣器 TM，LI  $I_n=630\text{A}$ ，额定电流  $I_R=500\text{...}630\text{A}$ ，过载保护，  
 $I_t=3250\text{...}6500\text{A}$ ，短路保护 N 保护 分励脱扣器 48...60V DC 无辅助  
/报警开关



版本	
开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动	不
过电流脱扣器的结构形式	TM
一般技术数据	
极数	4
断路器的结构尺寸	3VL6
电气使用寿命 (操作循环) / 典型	5 000

断路器的功率等级	N
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型	10 000
参考标示 / 符合 DIN 40719 ( 根据 IEC 204-2 增补 ) / 符合 IEC 750	Q
开关频率 / 最大值	60 1/s

### 电压

额定工作电压Ue / 最大	690 V
绝缘电压	
• 测定值	800 V
• AC 时 / 测定值	800 V
抗冲击电压能力 / 测定值	8 kV
工作电压	
• 测定值 / 最大值	690 V
• 用于主电路 / AC 时 / 50 Hz 时 / 最大值	690 V
• 用于主电路 / AC 时 / 60 Hz 时 / 最大值	690 V

### 防护等级

防护等级 IP	IP20
过电流脱扣器的保护功能	LIN

### 电力

工作电流 / 45 °C 时 / 测定值	630 A
持续电流 / 测定值	630 A
降级温度 / 对于持续电流的测定值	50 °C
可设置的电流动作值	
• 电流控制的过载脱扣的 / 终值	630 A
• 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值	3 150 A
• 无延迟的短路脱扣器的 / 终值	6 300 A

### 主电路

工作频率	
• 1 / 测定值	50 Hz
• 2 / 测定值	60 Hz
工作电流	
• 40 °C 时 / 测定值	630 A
• 50 °C 时 / 测定值	630 A
• 55 °C 时 / 测定值	585.9 A
• 60 °C 时 / 测定值	585.9 A
• 65 °C 时 / 测定值	541.8 A
• 70 °C 时 / 测定值	541.8 A

### 辅助电路

转换器数量 / 用于辅助触点	0
常闭触点数量 / 用于辅助触点	0

常开触点数量 / 用于辅助触点	0
<b>适应性</b>	
应用适宜性	设备保护
<b>可调参数</b>	
可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 初始值	504 A
<b>产品详细信息</b>	
产品组件	
• 脱扣报警器	不
• 辅助开关	不
• 电压脱扣器	是的
• 欠压脱扣器	不
• 带有超前转换触点的欠压脱扣器	不
产品扩展 / 可选 / 电机驱动	是的
<b>产品功能</b>	
产品功能	
• 热敏过载脱扣的	可调节的
• 接地保护	不
• 对于零导线 / 短路保护和过载保护	是的
• 过载保护	是的
<b>短路</b>	
工作短路电流 (Ics) 分断能力	
• 240 V 时 / 测定值	150 kA
• 415 V 时 / 测定值	75 kA
• 500 V 时 / 测定值	38 kA
• 690 V 时 / 测定值	10 kA
极限短路电流 (Icu) 分断能力	
• 240 V 时 / 测定值	200 kA
• 415 V 时 / 测定值	100 kA
• 440 V 时 / 测定值	75 kA
• 480 V 时 / 根据 NEMA / 测定值	65 kA
• 500 V 时 / 测定值	50 kA
• 600 V 时 / 根据 NEMA / 测定值	35 kA
• 690 V 时 / 测定值	20 kA
<b>连接</b>	
电气连接的排列 / 用于主电路	正面的
可连接的导线截面类型	
• 用于辅助触点 / 单芯线的	0,75 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
• 用于辅助触点 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	0,75 ... 1.0 mm <sup>2</sup>
电气连接规格 / 用于主电路	螺栓连接

## 机械设计

高度	279.5 mm
宽度	253.5 mm
深度	138.5 mm
紧固类型	固定式装入
• 运行期间	0 ... 70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C

## 证书

资格证明	UL 非常高的通断能力 (L), 可互换, 承重能力 100%
参考标示	Q
• 符合 DIN EN 61346-2	

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



CCC

[Miscellaneous](#)

[TSE](#)



C-Tick



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

## Shipping Approval



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS

## other

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VL5763-3EC46-8JA0>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VL5763-3EC46-8JA0>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL5763-3EC46-8JA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL5763-3EC46-8JA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

