

断路器 3VA1 IEC 框架 160 通断能力等级 M Icu=55 kA @ 415 V 3 极，系统保护 TM240，ATAM，In = 16A 过载保护 Ir=11A...16A 短路保护 li=10...20 x In 端子连接 1 个辅助开关 HQ 1 个脱扣信号开关 HQ



| 版本 | |
|---|---------------------------|
| 产品品牌名称 | SENTRON |
| 产品名称 | 塑料外壳式断路器 |
| 产品的规格 | 设备保护 |
| 过电流脱扣器的结构形式 | TM240 |
| 过电流脱扣器的保护功能 | LI |
| 极数 | 3 |
| 辅助脱扣规格 | 无辅助脱扣器 |
| 辅助开关的结构形式 | 1 个辅助开关 + 1 个“已脱扣”信号开关 HQ |
| 一般技术数据 | |
| 额定绝缘电压 Ui | 800 V |
| AC 时的最大额定工作电压 Ue | 690 V |
| 工作电压 / DC 时 / 测定值 | 500 V |
| 机械式使用寿命 (转换周期) / 典型 | 15 000 |
| 电气使用寿命 (操作循环) / AC-1 时 / 380/415 V 时 / 50/60 Hz 时 | 8 000 |
| 产品特点 / 对于零导线 / 可扩展/加装 / 短路保护和过载保护 | 不 |
| 接地监控的规格 | 无 |

| | |
|----------|---------|
| 产品功能 | |
| • 通信功能 | 不 |
| • 断相识别 | 不 |
| • 其它测量功能 | 不 |
| 净重 | 0.96 kg |

电力

| | |
|-----------------------|---------|
| 持续电流 / 测定值 / 最大值 | 160 A |
| 额定持续电流 I _u | 16 A |
| 工作电流 | |
| • 40 °C 时 | 16 A |
| • 45 °C 时 | 16 A |
| • 50 °C 时 | 16 A |
| • 55 °C 时 | 15.36 A |
| • 60 °C 时 | 15.04 A |
| • 65 °C 时 | 14.72 A |
| • 70 °C 时 | 14.4 A |

交换容量 IEC 60947

| | |
|--------------------------------|---------|
| 断路器的通断能力等级 | M |
| 极限短路电流 (I _{cu}) 分断能力 | |
| • 240 V 时 | 85 kA |
| • 415 V 时 | 55 kA |
| • 440 V 时 | 36 kA |
| • 690 V 时 | 10 kA |
| 工作短路电流 (I _{cs}) 分断能力 | |
| • 240 V 时 | 85 kA |
| • 415 V 时 | 55 kA |
| • 440 V 时 | 36 kA |
| • 690 V 时 | 5 kA |
| 短路电流 (I _{cm}) 接通能力 | |
| • 240 V 时 | 187 kA |
| • 415 V 时 | 121 kA |
| • 440 V 时 | 75.6 kA |
| • 690 V 时 | 17 kA |

可调参数

| | |
|---|-------|
| 可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 初始值 | 11 A |
| 可设置的电流动作值 / 电流控制的过载脱扣的 / 终值 | 16 A |
| 调整范围 / 过载功能L / 延迟时间t _R / I ² t特性曲线 / 可接入存储器 | 不 |
| 可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 初始值 | 160 A |
| 可设置的电流动作值 / 无延迟的短路脱扣器的 / 终值 | 320 A |

机械设计

| | |
|----|---------|
| 高度 | 130 mm |
| 宽度 | 76.2 mm |
| 深度 | 70 mm |

连接

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 电气连接的排列 / 用于主电路 | 正面接口 |
| 电气连接规格 / 用于主电路 | 框形接线盒 |
| 可连接的导线截面类型 / 圆导线端子 / 多芯线 | 1 x (1.5 - 70 mm ²) |

辅助电路

| | |
|--|----|
| 产品组件 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 欠压脱扣器 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 电压脱扣器 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 带有超前转换触点的欠压脱扣器 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 脱扣报警器 | 是的 |
| 转换器数量 / 用于辅助触点 | 2 |

饰品

| | |
|---|-------------------------------|
| 产品扩展 / 可选 / 电机驱动 | 是的 |
| 生产商产品编号 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 内置辅助开关/警报开关 | 3VA9988-0AA12 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 内置辅助开关/警报开关 | 3VA9988-0AB12 |

环境条件

| | |
|--|--------|
| 防护等级 IP / 正面的 | IP40 |
| 环境温度 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 运行期间 / 最小值 | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • 运行期间 / 最大值 | 70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 / 最小值 | -40 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 / 最大值 | 80 °C |

证书

| | |
|----------------------------|---|
| 参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |
|----------------------------|---|

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------|



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Test Certificates | Shipping Approval |
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

| | |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3VA1196-5EF36-0AF0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3VA1196-5EF36-0AF0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1196-5EF36-0AF0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





上一次修改：

2019/9/14