

NH 熔断片, NH2, 输入: 100 A, gG, Un AC: 400 V, 组合指示设备, 绝缘 握耳



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	组合标示报警器
开关触点规格	无腐蚀, 镀银
熔断体规格	NH 熔断体
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH0
熔断片操作等级	gL/gG
断路器 / 基础类型	3NA6
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	100 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	400 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20, 带连接导线
交换容量	

电流通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 60947-2 / 测定值</li> </ul>	120 kA

### 耗散

损耗功率 [W]	7.81 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	7.81 W

### 电力

额定电流 I <sub>n</sub> / IEC , DIN / VDE / 在 40 Cel 时	95 A
--	------

### 机械设计

宽度	
<ul style="list-style-type: none"> <li>外壳的</li> </ul>	47.2 mm
装入位置	任意, 最好垂直
净重	458 g

### 环境条件

环境温度	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>存放期间</li> </ul>	20°C 时的空气湿度 90%
气候级	-20 到 +50, 相对湿度为 95% 时

### 证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

GL

### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA6230-4>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA6230-4>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6230-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6230-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>


**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2