

SENTRON, 熔断器隔离开关 3NP5, 3 极, NH00, 160 A, 带适配器用于 母线系统 8US 40mm, 带高速合闸, 接线端夹, 熔断器监视: 通过 3VU, 辅助开关在 负载隔离开关: 1 NO +1 NC, 辅助开关在熔断器监视: 2S



相似插图

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	熔断器负荷隔离开关 3NP5
产品的规格	负载隔离开关上的辅助开关: 1 个常开触点 + 1 个常闭触点, 熔断器监控上的辅助开关: 2S
结构形式种类	用于转接 40mm 的母线系统, 带辅助开关 1NO+1NC/2NO, 带快速接通和熔断器监控SUE
熔断器监视的结构形式	通过 3VU
操作元件的结构形式	箱盖手柄
负载开关的结构形式 / 板条形状	不
一般技术数据	
极数	3
分路跨接线的制造尺寸	NH000, NH00
熔断器熔丝的制造尺寸	NH000, NH00
持续电流 / 35 °C时 / 测定值	160 A
功率因数cos phi / 对于应用类型	0.95
• AC-21 B / 在400V时	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / 在500V时</li> <li>• AC-22 B / 在400V时</li> <li>• AC-22 B / 在500V时</li> </ul>	0.95
断路器 / 基础类型	3NP506
安装类型	插入式
保险系统	NH保险装置

## 电压

绝缘电压 / 测定值	690 V
抗冲击电压能力 / 测定值	6 kV
电压类型	AC/DC
工作电压	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 时 / 测定值 / 最大值</li> <li>• AC 时 / 50/60 Hz 时 / 测定值</li> <li>• DC 时 / 测定值</li> </ul>	690 V 690 V 440 V

## 防护等级

防护等级 IP / 正面的	IP00
---------------	------

## 耗散

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	2.66 W
---	--------

## 电力

电流 / 测定值	160 A
持续电流	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> <li>• 40 °C 时 / 测定值</li> <li>• 45 °C 时 / 测定值</li> <li>• 50 °C 时 / 测定值</li> <li>• 55 °C 时 / 测定值</li> <li>• 60 °C 时 / 测定值</li> <li>• 65 °C 时 / 测定值</li> <li>• 70 °C 时 / 测定值</li> </ul>	160 A 157 A 154 A 147 A 141 A 133 A 125 A 117 A
正向导通电流 / I <sub>2t</sub> / 最大许可的 / 对于应用类型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / 在400V时</li> <li>• AC-21 B / 在500V时</li> <li>• AC-22 B / 在400V时</li> <li>• AC-22 B / 在500V时</li> </ul>	225 000 A <sup>2</sup> ·s 225 000 A <sup>2</sup> ·s 225 000 A <sup>2</sup> ·s 225 000 A <sup>2</sup> ·s
正向导通电流 / I <sub>c</sub> / 最大许可的 / 对于应用类型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC-21 B / 在400V时</li> <li>• AC-21 B / 在500V时</li> <li>• AC-22 B / 在400V时</li> <li>• AC-22 B / 在500V时</li> </ul>	15 kA 15 kA 15 kA 15 kA

## 主电路

工作电流 $I_e$  / 最大 / 对于应用类型

• AC-21 B / 在400V时	160 A
• AC-21 B / 在500V时	160 A
• AC-22 B / 在400V时	160 A
• AC-22 B / 在500V时	160 A

## 适应性

应用适宜性

• 主开关	不
• 负载切断开关	是的
• 急停开关	不
• 安全	是的

## 产品功能

产品功能 / 熔断器监控

是的

## 短路

极限短路电流 ( $I_{cu}$ ) 分断能力 / 400 V 时 / 测定值

1.6 kA

有条件的额定短路电流 $I_q$  / 对于应用类型

• AC-21 B / 在400V时	50 kA
• AC-21 B / 在500V时	50 kA
• AC-22 B / 在400V时	50 kA
• AC-22 B / 在500V时	50 kA

## 连接

电气连接规格

1 根导线, 2.5 - 50 mm<sup>2</sup>, 2 根导线, 1x2.5 - 50 mm<sup>2</sup> 和 1x2.5 - 35 mm<sup>2</sup>

• 用于主电路	夹板
---------	----

## 机械设计

高度	196 mm
宽度	134 mm
深度	187.5 mm
宽度分配单元的数量	1
紧固类型	母线
紧固类型	
• 地面安装	不
• 正面装配	不
• 导轨安装	是的
汇流排间距	40 mm
净重	2 974 g

## 环境条件

安装高度 / 高度超出水平面上 / 最大值

2 000 m

• 运行期间	-25 ... +55 °C
--------	----------------

• 存放期间

-50 ... +80 °C

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

Q

Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NP5065-1EG26>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NP5065-1EG26>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP5065-1EG26](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5065-1EG26)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



