

功率接触器, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 175-280 V
AC/DC 带可变电阻 3 极, 尺寸 S2 螺栓型端子连接



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT2
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S2
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	不
• 辅助开关	是的
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	6 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压	
• 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	400 V
防护等级 IP	
• 正面的	IP20
• 连接端子	IP00
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	7.7g / 5 ms, 4.5g / 10 ms
• DC 时	7.7g / 5 ms, 4.5g / 10 ms

耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	12g / 5 ms , 7g / 10 ms
• DC 时	12g / 5 ms , 7g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q

环境条件

安装高度 高度超出水平面以上	
• 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C

主电路

极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	690 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时	
— 环境温度 40 °C 时 测定值	80 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	80 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	70 A
• AC-2 时 400 V 时 测定值	65 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	65 A
— 500 V 时 测定值	65 A
— 690 V 时 测定值	47 A
• AC-4 400 V 时 测定值	55 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	70.4 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	53.9 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	56.9 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	47 A
• AC-6a 时	

— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	38 A
最小横截面 在主电路中	
• 最大 AC-1 测定值时	25 mm ²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	28 A
• 690 V 时 测定值	22 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-1时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	4.5 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.4 A
— 600 V 时 测定值	0.25 A
• 在 2 个串联导电回路中 DC-1时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	45 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	1 A
— 600 V 时 测定值	0.8 A
• 在 3 个串联导电回路中 DC-1时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	55 A
— 220 V 时 测定值	45 A
— 440 V 时 测定值	2.9 A
— 600 V 时 测定值	1.4 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 110 V时 测定值	2.5 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.1 A
— 600 V 时 测定值	0.06 A
• 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	25 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	0.27 A
— 600 V 时 测定值	0.16 A

<ul style="list-style-type: none"> 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时 <ul style="list-style-type: none"> — 24 V 时 测定值 55 A — 110 V 时 测定值 55 A — 220 V 时 测定值 25 A — 440 V 时 测定值 0.6 A — 600 V 时 测定值 0.35 A 	
额定功率	
<ul style="list-style-type: none"> AC-1 时 <ul style="list-style-type: none"> — 230 V 时 测定值 30 kW — 230 V 时 60 °C 时 测定值 26 kW — 400 V 时 测定值 53 kW — 400 V 时 60 °C 时 测定值 46 kW — 690 V 时 测定值 91 kW — 690 V 时 60 °C 时 测定值 79 kW AC-2 时 400 V 时 测定值 30 kW AC-3 时 <ul style="list-style-type: none"> — 230 V 时 测定值 18.5 kW — 400 V 时 测定值 30 kW — 500 V 时 测定值 37 kW — 690 V 时 测定值 37 kW 	
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	
<ul style="list-style-type: none"> • 400 V 时 测定值 14.7 kW • 690 V 时 测定值 20 kW 	
短时热电流 时间限定到 10 s	520 A
空载运行频率	
<ul style="list-style-type: none"> • AC 时 1 500 1/h • DC 时 1 500 1/h 	
开关频率	
<ul style="list-style-type: none"> • AC-1 时 最大值 800 1/h • AC-2 时 最大值 400 1/h • AC-3 时 最大值 700 1/h • AC-4 最大值 200 1/h 	
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 测定值 175 ... 280 V • 60 Hz 时 测定值 175 ... 280 V 	
控制馈电电压 DC 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 测定值 175 ... 280 V 	
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 初始值 0.8 	

• 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
• 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	40 V·A
• 60 Hz 时	40 V·A
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时	
• 50 Hz 时	2 V·A
• 60 Hz 时	2 V·A
起动功率 电磁线圈的 DC 时	23 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	1 W
关闭延迟	
• AC 时	45 ... 70 ms
• DC 时	45 ... 60 ms
打开延迟	
• AC 时	35 ... 55 ms
• DC 时	35 ... 55 ms
电弧持续时间	10 ... 20 ms
剩余电流 电子设备中 信号为 <0> 的控制系统中	
• AC 时 230 V 时 许可最大值	20 mA
• DC 时 24 V 时 许可最大值	20 mA

辅助电路

常闭触点数量 用于辅助触点	
• 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点	
• 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
• 230 V 时 测定值	10 A
• 400 V 时 测定值	3 A
• 500 V 时 测定值	2 A
• 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	6 A
• 110 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	2 A
• 220 V 时 测定值	1 A

• 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	2 A
• 60 V 时 测定值	2 A
• 110 V 时 测定值	1 A
• 125 V 时 测定值	0.9 A
• 220 V 时 测定值	0.3 A
• 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)

UL/CSA 额定数据

全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
• 480 V 时 测定值	65 A
• 600 V 时 测定值	52 A
输出的机械功率 [hp]	
• 针对单相交流电机	
— 110/120 V 时 测定值	5 hp
— 230 V 时 测定值	10 hp
• 对于三相交流电机	
— 200/208 V 时 测定值	20 hp
— 220/230 V 时 测定值	20 hp
— 460/480 V 时 测定值	50 hp
— 575/600 V 时 测定值	50 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600

保护装置，防止短路导致开关装置损坏。

熔断体规格	
• 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415V, 80 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 125A (690V,100kA), aM: 63A (690V,100kA), BS88: 100A (415V,80kA)
• 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)

装入/固定/外廓尺寸

装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/-22.5°
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
• 并排装配	是的
高度	114 mm
宽度	55 mm
深度	130 mm
须遵守间距	

• 单列式安装的	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
• 到接地部件	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	6 mm
— 向下地	10 mm
• 到带电压部件	
— 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	6 mm

接口/ 接线端子

电气连接规格

• 用于主电路	螺栓连接
• 用于辅助和控制电路	螺栓连接
• 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
• 电磁线圈的	螺栓连接

可连接的导线截面类型

• 用于主触点	
— 单芯线或多芯线	2x (1 ... 35 mm ²), 1x (1 ... 50 mm ²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (1 ... 25 mm ²), 1x (1 ... 35 mm ²)
• 在 AWG 导线处 用于主触点	2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)

可连接的导线截面 用于主触点

• 细芯线的 带有电缆末端加工	1 ... 35 mm ²
-----------------	--------------------------

可连接的导线截面 用于辅助触点

• 单芯线或多芯线	0.5 ... 2.5 mm ²
• 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm ²

可连接的导线截面类型

• 用于辅助触点	
— 单芯线或多芯线	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm ²), 2x (0.75 ... 2.5 mm ²)
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面

• 用于主触点	18 ... 1
• 用于辅助触点	20 ... 14

安全

B10 值

<ul style="list-style-type: none"> 需求率较高 符合 SN 31920 	1 000 000
引起危险的停机故障比例	
<ul style="list-style-type: none"> 低需求率时 符合 SN 31920 需求率较高 符合 SN 31920 	40 % 73 %
失效率 [FIT]	
<ul style="list-style-type: none"> 低需求率时 符合 SN 31920 	100 FIT
产品功能	
<ul style="list-style-type: none"> 镜像触点符合 IEC 60947-4-1 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 	是的 不
T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508	20 y
防电击接触保护	根据 IEC 60529 向前垂直接触时确保手指安全

正树/批准：

General Product Approval EMC



[Miscellaneous](#)



Functional Safety/Safety of Machinery Declaration of Conformity Test Certificates Marine / Shipping

[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2037-1NP30>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2037-1NP30>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2037-1NP30>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2037-1NP30&lang=en


特性曲线: 脱扣特征, I_t, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2037-1NP30/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2037-1NP30&objectype=14&gridview=view1>





上一次修改：

2019/9/17