



DER MULTIMASTER IHR BESTES MULTITOOLOL.

MULTIMASTER 300, 500 und 700.
Die Oszillierer für Profis.



„ICH BIN EIN MULTIMASTER“

MULTITALENT, MULTIMASTER UND
SUPERCUT HEISSEN AB JETZT
MULTIMASTER 300, 500 UND 700.



Drei Modelle, ein Name: MULTIMASTER. Mit den oszillierenden FEIN Multitools meistern Profis viele anspruchsvolle Aufgaben. Genau das bringt der Name MULTIMASTER perfekt auf den Punkt.


DAS OSZILLIERSYSTEM

DAS ORIGINAL	4
DAS FEIN OSZILLIERER-PROGRAMM	6
FEIN MULTIMASTER 300	8
FEIN MULTIMASTER 500	12
FEIN MULTIMASTER 700	16

DAS ORIGINAL FEIN ZUBEHÖR

FEIN ZUBEHÖR	20
FEIN DUSTEX SAUGER	22
ZUBEHÖR SÄGEN	24
ZUBEHÖR SCHLEIFEN	32
ZUBEHÖR TRENNEN UND RASPELN	38
ZUBEHÖR SCHNEIDEN UND SCHABEN	42
ZUBEHÖR-SETS	44
ALLGEMEINES ZUBEHÖR	48
FEIN AKKU-WELT	50

1.000 MÖGLICHKEITEN, **1 SYSTEM.**



UNSER BESTER FÜR DIE PROFIS SEIT 1967.

DAS ORIGINAL

Im FEIN MULTIMASTER stecken mehr als 50 Jahre Erfahrung und Erfindergeist. 1967 haben wir das oszillierende Elektrowerkzeug erfunden – und damit das erste Multitool für Profis. Seitdem entwickeln wir unser Original kontinuierlich weiter. Über 160 Patente für unsere Multitools und mehr als 100 für die FEIN Zubehöre sorgen dafür, dass Sie immer einfacher, sicherer und schneller arbeiten.



DER ZUVERLÄSSIGE

FEIN steht für unverwüsthliche Elektrowerkzeuge. Ausgelegt auf maximale Belastung und Überlast – auch im Dauerbetrieb. Der MULTIMASTER überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Diese Stärken des Originals zeigen sich in einer sehr niedrigen Reklamationsquote und hoher Kundenzufriedenheit.

DER RUHIGE

Das FEIN Anti-Vibrationssystem senkt wirkungsvoll die Vibrationen und erhöht die Laufruhe. Das Gehäuse wird durch elastische Dämpfungselemente vollständig entkoppelt. Der MULTIMASTER bietet damit besten Schutz.

- + **Vibrationswert < 5 m/s²** für dauerhaft sicheres Arbeiten ohne weitere Schutzmaßnahmen.
- + **Geringeres Laufgeräusch**** schont Anwender und Umfeld.

* Beim Sägen mit Tauchsägeblatt

** Schalldruck, gemessen an der eingeschalteten Maschine bei höchster Drehzahl, ohne Werkzeug

DIE NR. 1

Ob im Ausbau, in der Renovierung oder der Automobilindustrie – rund um den Globus vertrauen Profis bei ihrer Arbeit auf das Original von FEIN. Bereits über 5 Mio. unserer oszillierenden Elektrowerkzeuge bewähren sich täglich im härtesten Einsatz. Das macht den MULTIMASTER zu einem der meistverkauften Multitools der Welt und zur absoluten Nr. 1 im Markt.

MADE IN GERMANY

Für Top-Qualität machen wir keine Kompromisse. Den MULTIMASTER fertigen wir ausschließlich an unserem Firmensitz in Schwäbisch Gmünd-Bargau – nach strengsten Qualitätsrichtlinien und mit aufwändigsten Prüfverfahren. Übrigens produzieren wir auch alle Sägeblätter für unser Original zu 100 % in Deutschland.



DER STÄRKSTE

Das Oszillationsprinzip des MULTIMASTER ermöglicht zügiges und effektives Arbeiten. Mit dem MULTIMASTER 700 bieten wir Ihnen das leistungsstärkste Multitool für optimale Ergebnisse in kürzester Zeit.

- + **Mit Abstand größter Schwingungswinkel von 2 x 2°** für schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + **Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor** für den Einsatz von langem Zubehör und harte Säge- und Schneidarbeiten.

DER VIELSEITIGSTE

Damit Sie immer die beste Lösung für Ihre ganz speziellen Anforderungen finden, hat FEIN das größte Produktangebot an Multitools und das umfangreichste Zubehör-Sortiment der Welt.

- + **Modelle in 3 Leistungsklassen, jeweils als Akku- und Netzausführung**, plus 3 Varianten für Automotive-Anwendungen.
- + **Über 180 Zubehöre in allen 3 Starlock-Leistungsklassen** für Sägen, Schleifen, Polieren, Trennen, Feilen, Schaben, Schneiden und Reinigen.

DER BESTE MULTIMASTER FÜR IHRE ANFORDERUNGEN.

Wählen Sie das Modell, das perfekt zu Ihren Ansprüchen und Aufgaben passt. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Unterschiede im Überblick.

MODELL

KURZBESCHREIBUNG

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT

AUSFÜHRUNGEN

AKKU-SPANNUNG / NENNAUFNAHME

SCHWINGUNGSWINKEL

ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

WERKZEUGAUFNAHME

ANZAHL VERFÜGBARER FEIN ZUBEHÖRE

SCHNITTSTELLE FÜR STATIONÄREN BETRIEB

ELEKTRONISCHE SCHUTZABSCHALTUNG

SPEZIELLE ANWENDUNGEN



MULTIMASTER 300 Plus
(ehemals MultiTalent)

Ihr bester Einstieg in die Profiklasse:
Das effektive Multitool für Ausbau und Renovierung.

+++++

Akku / Netz

12 V / 250 W

2 x 1,6°

• / –

StarlockPlus

ca. 100

–

–

–



MULTIMASTER 500 Plus
(ehemals MultiMaster)

Die Referenz unter den Oszillierern:
Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

+++++

Akku / Netz

18 V / 350 W

2 x 1,7°

• / •

StarlockPlus

ca. 100

•

–

–



MULTIMASTER 700 Max
(ehemals SuperCut)

Unser Bestes für härteste Anforderungen:
Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

+++++

Akku / Netz

18 V / 450 W

2 x 2,0°

• / •

StarlockMax

ca. 180

•

•

Besonders tiefe Sägeschnitte (bis 90 mm) im Holz- und Fensterbau, präzise und effektive Fliesen- und Fugensanierung durch geeignete Spezial-Zubehöre.

DER SPEZIALIST FÜR DEN AUTOMOTIVE-BEREICH

Den **MULTIMASTER 700 Max** gibt es in drei Varianten speziell für die Anforderungen von Profis in Autoglasereien, KFZ-Werkstätten oder im Cargo-Bereich.

Zu den Anwendungen gehören z. B.:

- + Ausglasen von Fahrzeugscheiben mit minimalem Zeitaufwand
- + Karosseriereparaturen oder Restaurationen

Mehr erfahren unter: www.fein.de/multimaster

MULTIMASTER 300. IHR BESTER EINSTIEG IN DIE PROFIKLASSE.



Unser Einstiegsmodell eröffnet Ihnen eine Vielzahl an Anwendungen für Ausbau und Renovierung.

Dank StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehör der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.



StarlockPlus-Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.



Anti-Vibrationssystem:

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.

SafetyCell Technology:

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

12 V Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.



- + **QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + **Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.



250 W FEIN Motor: Überlastsicherer Motor für mehr Leistung und effektives Arbeiten.

Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

MULTIMASTER 300.

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



AUSFÜHRUNG	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus (ehemals Akku-MultiTalent)	MULTIMASTER MM 300 Plus (ehemals MultiTalent)
WERKZEUGAUFNAHME	StarlockPlus*	StarlockPlus*
WERKZEUGWECHSEL	QuickIN	QuickIN
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM	•	–
VIBRATIONSWERT (SÄGEN IN HOLZ MIT TAUCHSÄGEBLATT) (m/s ²)	< 5	< 7
AKKU-SPANNUNG (V)	12	–
AKKU-KAPAZITÄT (Ah)	3 / 6	–
NENNAUFNAHME (W)	–	250
SCHWINGUNGEN (1/min)	11.500–18.000	11.500–20.000
SCHWINGUNGSWINKEL	2 x 1,6°	2 x 1,6°
GEWICHT NACH EPTA (kg)	1,2 (ohne Akku)	1,4
KABELLÄNGE (m)	–	5

* Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre ** Alle Select-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
KURZ-BESCHREIBUNG	Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metall, Gipskarton und Kunststoffe.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer. (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 49).	Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), 2 x Li-Ionen-Akku, 12 V / 3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 129 32 62 00 0	7 129 32 61 00 0



VARIANTE	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KURZ-BESCHREIBUNG	Das effektive Multitool mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 72 61 00 0

MULTIMASTER 500. DIE REFERENZ UNTER DEN OSZILLIERERN.



Der leistungsstarke MULTIMASTER 500 ermöglicht Ihnen schnelles Arbeiten in Ausbau und Renovierung – auch bei anspruchsvollen Aufgaben.

Mit der StarlockPlus-Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.



StarlockPlus-Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.



SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

18 V Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.



- + **QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + **Anti-Vibrationssystem:** Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + **Tachogenerator:** Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + **Mechanische Schnittstelle:** Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.
- + **Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.



350 W FEIN Motor: Überlastsicherer, leistungsstarker Motor für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.

Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

MULTIMASTER 500.

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



AUSFÜHRUNG	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus (ehemals Akku MultiMaster)	MULTIMASTER MM 500 Plus (ehemals MultiMaster)
WERKZEUGAUFNAHME	StarlockPlus*	StarlockPlus*
WERKZEUGWECHSEL	QuickIN	QuickIN
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM	•	•
VIBRATIONSWERT (SÄGEN IN HOLZ MIT TAUCHSÄGEBLATT) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERATOR	•	•
AKKU-SPANNUNG (V)	18	–
AKKU-KAPAZITÄT (Ah)	3 / 6	–
NENNAUFNAHME (W)	–	350
SCHWINGUNGEN (1/min)	11.000–18.500	10.000–19.500
SCHWINGUNGSWINKEL	2 x 1,7°	2 x 1,7°
GEWICHT NACH EPTA (kg)	1,3 (ohne Akku)	1,4
KABELLÄNGE (m)	–	5
SCHNITTSTELLE FÜR STATIONÄREN BETRIEB	•	•

* Geeignet für Starlock- und StarlockPlus-Zubehöre ** Alle Select-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Select**	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Akku-Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer. (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 49).	Akku MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segment-sägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 2x Li-Ionen-Akku, 18 V / 3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 129 33 62 00 0	7 129 33 61 00 0



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 67 62 00 0	7 229 67 61 00 0

MULTIMASTER 700. UNSER BESTER FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.



Der MULTIMASTER 700 ist unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen – mit den leistungsstärksten Motoren und dem mit Abstand größten Schwingungswinkel von 2 x 2°.

Sie meistern damit schnelle und präzise Sägeschnitte bis 90 mm, sanieren effektiv tiefe Dehnungsfugen, trennen mühelos selbst sehr harte Epoxid- und Zementfugen aus oder glätten Fliesenkleber in Bestzeit.



StarlockMax-Werkzeugaufnahme: Größte Anwendungsvielfalt durch Zugriff auf das komplette FEIN Zubehör mit über 180 Zubehörtteilen der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax und mehr Arbeitsfortschritt durch 100 % Kraftübertragung.



SafetyCell Technology:

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.



- + **QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + **Anti-Vibrationssystem:** Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + **Tachogenerator:** Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + **Mechanische Schnittstelle:** Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanslags.
- + **Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + **Elektronische Schutzabschaltung:** Schutz für Anwender bei z. B. Blockieren des Sägeblatts in Hartholz.



450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.

Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem Gummikabel in Industriequalität.

MULTIMASTER 700.

Alle Ausführungen und Varianten im Überblick.



AUSFÜHRUNG	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max (ehemals Akku SuperCut)	MULTIMASTER MM 700 Max (ehemals SuperCut)
WERKZEUGAUFNAHME	StarlockMax*	StarlockMax*
WERKZEUGWECHSEL	QuickIN	QuickIN
ANTI-VIBRATIONSSYSTEM	•	•
VIBRATIONSWERT (SÄGEN IN HOLZ MIT TAUCHSÄGEBLATT) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERATOR	•	•
AKKU-SPANNUNG (V)	18***	–
AKKU-KAPAZITÄT (Ah)	3 / 6	–
NENNAUFNAHME (W)	–	450
SCHWINGUNGEN (1/min)	10.000–19.500	10.000–19.500
SCHWINGUNGSWINKEL	2 x 2,0°	2 x 2,0°
GEWICHT NACH EPTA (kg)	1,6 (ohne Akku)	1,6
KABELLÄNGE (m)	–	5
SCHNITTSTELLE FÜR STATIONÄREN BETRIEB	•	•
RESONANZ-SCHUTZABSCHALTUNG	•	•

* Geeignet für Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Zubehöre ** Alle Select-Maschinen ohne Akkus und Ladegerät

*** MultiVolt-Schnittstelle geeignet für 12 V und 18 V-Akkus



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Select**	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
LIEFERUMFANG	Akku MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer. (Das passende Akku-Starter-Set finden Sie auf Seite 49).	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Schnellladegerät ALG 80, 2 x Li-Ionen-Akku-Packs (18 V / 3 Ah), Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 129 34 62 00 0	7 129 34 61 00 0



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Kunststoff-Werkzeugkoffer
BEST.-NR.:	7 229 68 62 00 0	7 229 68 61 00 0

ÜBER RUND 180 ZUBEHÖRE FÜR IHRE ANWENDUNGEN.

Das FEIN Zubehör-Sortiment für unsere Multitools wächst seit über 50 Jahren mit Ihren Anforderungen.



FEIN VORTEILE

- + Über 180 verschiedene Zubehöre für tausende Profi- und Spezialanwendungen.
- + 14 Zubehör-Sets – perfekt zusammengestellt für verschiedene Anwendungsfälle.
- + Made by FEIN: Jedes Zubehör wird von FEIN entwickelt und geprüft.
- + Made in Germany: Alle FEIN Sägeblätter werden in Deutschland produziert.
- + Höchste Wirtschaftlichkeit durch schnellen Arbeitsfortschritt und lange Standzeit.

WERKZEUGWECHSEL IN BESTZEIT.

Mit dem innovativen Werkzeugaufnahme-Standard für den FEIN MULTIMASTER wechseln Sie Werkzeuge sicher und komfortabel in unter **3 Sekunden**.



Zum Lösen den Spannhebel öffnen ...



... Zubehör auswerfen und Spannhebel schließen...




... einfach Zubehör in der Starlock-Aufnahme positionieren und einklicken. Fertig.



FEIN VORTEILE


- + Mehr Arbeitsfortschritt durch perfekten Sitz der Zubehöre mit verlustfreier Kraftübertragung.
- + Kompatibel mit allen bisherigen FEIN Oszillierern und ausgewählten Multitools anderer Marken.
- + Deutlich bessere Präzision und Arbeitsergebnisse dank biegesteifer 3D-Form aus Edelstahl.
- + Schutz Ihres Multitools vor Überlastung und Beschädigung.

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:




▶ STARLOCK

Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme.



▶ STARLOCK PLUS

Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme.



▶ STARLOCK MAX

Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme.

Der FEIN Multitool Zubehör Finder: Finden Sie ganz einfach online das passende Zubehör für Ihr Multitool und Ihre spezielle Aufgabe unter www.fein.de/zubehor

FEIN DUSTEX

Mit den FEIN Dustex Saugern halten Sie während der Arbeit die Luft und Umgebung sauber und staubfrei. Die starken Allrounder saugen nicht nur trockenen Schmutz, sondern auch Flüssigkeiten problemlos auf.

Kompaktklasse


Die Kompaktsauger sind klein, leicht und stark. Sie schaffen die Basis für eine effektive Staubabsaugung und einen sauberen, unbelasteten Arbeitsplatz.

- + Hohe Effektivität
- + Einfache Handhabung
- + Extreme Wendigkeit

Premiumklasse

Die geprüften Filtersysteme erfassen selbst sehr feinen, gesundheitsgefährdenden Staub. Eine automatische Filterabreinigung ermöglicht lange Filterstandzeiten und damit unterbrechungsfreies Arbeiten.

- + Bewährte Filtertechnik
- + Höchste Saugleistung
- + Einfachste Handhabung



VARIANTE	ABSAUG-SET
KURZ-BESCHREIBUNG	Für effektive Staubbeseitigung bei maximaler Flexibilität im Einsatz. Feste Verbindung zur Maschine für sicheren Halt in allen Arbeitssituationen. Saugschlauch frei drehbar auf der Maschine für optimale Anpassung an die Arbeitssituation. Antistatisch – in Kombination mit FEIN Dustex Staubsaugern und antistatischem Saugschlauch (optional). Standard-Schlauchanschluss Ø 35 mm.
LIEFERUMFANG	1 Absaugung, 2 Schleifplatten gelocht (Kantenlänge 80 mm), je 5 Schleifblätter Korund, gelocht (K60, 80 und 120).
BEST.-NR.:	9 26 02 102 00 0

MIT SICHERHEIT STAUBFREI ARBEITEN.



	KOMPAKTKLASSE				PREMIUMKLASSE			
VARIANTE	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SET	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SET	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
VOLLAUTOM. FILTERABREINIGUNG	–	–	–	–	–	•	–	•
GEWICHT (NACH EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. AUFNAHMELEISTUNG	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W	1.380 W
LUFTMENGE (AM GEBLÄSE)	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min	4.320 l/min
UNTERDRUCK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
BEHÄLTERRINHALT	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
SCHALLDRUCKPEGEL	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
LIEFERUMFANG	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose, 2x Saugrohr (Metall-Ausführung), Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer	Saugschlauch 4 m Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose	Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Vliesfiltersack, Flachfaltenfilter Zellulose, 2x Saugrohr (Metall-Ausführung), Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel, Krümmer	Schubbügel, Flachfaltenfilter PES, Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung, Stufenmuffe, Krümmer, 2x Saugrohr, Kombidüse mit Wechseleinsätzen, Fugendüse, Saugpinsel			
BEST.-NR.:	9 20 35 223 00 0	9 20 35 060 00 0	9 20 36 223 00 0	9 20 36 060 00 0	9 20 29 060 00 0	9 20 30 060 00 0	9 20 31 060 00 0	9 20 32 060 00 0

Umfangreiches Zubehör für FEIN Dustex Staubsauger unter www.fein.de



In die Staubklasse L fallen nach Norm EN 60335-2-69 unbedenkliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Sand. Sie haben einen Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) von $> 1 \text{ mg/m}^3$. Bei Staubsaugern der Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft und es gibt keine Vorschriften für die Entsorgung. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von $\leq 1,0 \%$ aufweisen.



Die Staubklasse M enthält nach Norm EN 60335-2-69 z. B. Stäube von Holz (Buche, Eiche), Lack, Keramik, Spachtel, Füller, Zement, Beton, Fliesenkleber, aber auch von Latex- und Ölfarben oder quarzhaltigen Materialien. Diese Stoffe haben einen AGW von $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, daher wird das gesamte Gerät überprüft. Da die Stäube der Klasse M gefährlich für die Atemwege sind, muss die Entsorgung staubarm erfolgen. Hier darf der eingesetzte Filter einen maximalen Durchlassgrad von $< 0,1 \%$ aufweisen.

MAXIMALE AUSWAHL BEIM SÄGEN.

Über 100 FEIN Zubehöre zum Sägen eröffnen Ihnen einzigartige Lösungen für anspruchsvollste Aufgaben und nahezu alle Werkstoffe.

Biegesteife Edelstahl-Halter sorgen für höchste Laufruhe und präzise Arbeitsergebnisse.



GRENZENLOS SÄGEN – MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN FORMEN, GRÖSSEN UND QUALITÄTEN.



E-Cut Sägeblätter für nahezu alle Werkstoffe.



Plan zur Oberfläche sägen.



In 12 Positionen einstellbarer Arbeitswinkel für Sägearbeiten an beengten Stellen.



Problemloses Eintauchen in Vollmaterial.



Kein Freiraum hinter dem Werkstück erforderlich.



Kleinste Aussparungen ab 10 mm.



Durch Oszillationsbewegung keine Glasbruchgefahr.



Exaktes randnahes Arbeiten auch mit Tiefenanschlag.



Stationärer Einsatz im Bohrstand.



Auch einsetzbar für gehärtete Metalle wie z. B. Stahlnägel, Spax-Schrauben oder hochfeste Maschinenschrauben.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 46.

FEIN ZUBEHÖRE ZUM SÄGEN.

Die richtige FEIN E-Cut Qualität für Ihre Anforderungen.

Das „E“ in FEIN E-Cut steht für „Easy“, denn die Sägeblätter ermöglichen einfache und schnelle Tauchschnitte – auch an engen und schwer zugänglichen Stellen, z. B. nah am Boden oder an Rändern.



► E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.



► E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT CURVED

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidegeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten.



► E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit geschränkter HSS-Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc.



► E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.



► E-CUT PRECISION BIM-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit doppelreihiger HSS-Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.



► E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit gewellter HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.



► E-CUT FINE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit feiner HSS-Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.



► E-CUT CARBIDE PRO

Extrem verschleißfeste Hartmetall-Verzahnung für harte Metalle wie z. B. gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben. Auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk, Zementfaserplatten, Laminat und GFK/CFK.

SÄGEN



E-Cut LONG-LIFE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



E-Cut STANDARD-SÄGEBLATT

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Finden Sie Ihr passendes Sägeblatt ganz einfach online: www.fein.de/zubehör



Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0



E-Cut STANDARD-SÄGEBLATT CURVED

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten und saubere präzise Schnittkanten besonders auf glatten Oberflächen. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0



E-Cut PRECISION BIM-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0



E-Cut PRECISION-SÄGEBLATT

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



E-Cut UNIVERSAL-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit gewellter HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



E-Cut FINE-SÄGEBLATT

Bi-Metall mit feiner HSS-Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre. Auch für GFK und andere harte Kunststoffe. Äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0



E-Cut CARBIDE PRO

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	45	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	45	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	45	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	45	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	45	SL	50	6 35 02 236 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0



SÄGEBLATT

Für alle weichen Werkstoffe. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0



HSS-SÄGEBLATT

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0

Finden Sie Ihr passendes Sägeblatt ganz einfach online: www.fein.de/zubehör



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0



HSS-SÄGEBLATT

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SLP	1	6 35 02 196 21 0
100	SLP	5	6 35 02 196 23 0



HSS-SÄGEBLATT

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0



HSS-SÄGEBLATT SET

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehörteilen eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. StarlockPlus-Aufnahme. Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für (A)MM 500 / 700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0



BERÜHRSCHUTZ

Ersatz-Berührschutz für HSS-Sägeblatt 6 35 02 176 21 0.

Bestellnummer
3 43 00 000 00 1



TIEFENANSCHLAG

Tiefenanschlag für alle Sägeblätter. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe. Effektiver Schutz von Sägeblatt und Werkstück. Inhalt: 1 Adapter zur Befestigung an der Maschine. 1 Tiefenanschlag, 1 auf Tiefe einstellbarer Führungsschlitten. Nur verwendbar mit (A)MM 500 / 700, (A)FMM oder (A)FSC.

Bestellnummer
3 21 27 069 01 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0



DIAMANT-SÄGEBLATT

Offene Verzahnung für perfekte saubere Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Verzugsfreie, lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision. Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0
105	SLM	6 35 02 220 21 0



E-Cut HARTMETALL-SÄGEBLATT

Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0



E-Cut DIAMANT-SÄGEBLATT

Diamant-Beschichtung für überragende Standzeit. Materialschonend sägen mit perfekten sauberen Schnittkanten in CFK-/GFK-Materialien ohne Delamination. Besonders geeignet für präzise Aussparungen und kurze Schnitte. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0



SEGMENTSÄGEBLATT

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	2	6 39 03 244 22 0



BEST OF E-Cut STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 01 0

**BEST OF E-Cut STARLOCKPLUS WOOD & METAL**

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	3 52 22 967 03 0

**BEST OF E-Cut STARLOCKMAX WOOD & METAL**

6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 05 0

**E-Cut COMBO STARLOCK WOOD & METAL**

3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm, 50 x 65mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 10 0

**E-Cut COMBO STARLOCK WOOD**

3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Standard-Sägeblatt, curved (50 x 50 mm), je 1 E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 08 0

**COMBO STARLOCK MINI CUT**

3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 Hartmetall-Feile (30 x 10 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 09 0

**BEST OF STARLOCK RENOVATION**

26teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fester Spachtel, 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 06 0

**BEST OF STARLOCK METAL**

6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (45 x 32 mm), je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35mm und 50 x 50mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 02 0

**PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU**

45teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm und 78 x 42 mm), je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang, 1 Absaugung, antistatisch, 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm), je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 12 0

**COMBO STARLOCK RENOVATION**

3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 65 mm), 1 fester Spachtel.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 11 0

DAS GRÖSSTE SPEKTRUM BEIM SCHLEIFEN UND POLIEREN.

**Ob große Flächen, kleinste Aussparungen
oder an Ecken und Kanten – die FEIN
Zubehöre zum Schleifen bieten Ihnen
immer die passende Lösung.**

Sie schleifen ohne Kraftaufwand und profi-
tieren von hoher Abtragsleistung, sehr gutem
Schleifbild, geringem Zusetzen und besten
Standzeiten. Die antistatische Absaugvorrich-
tung sorgt für staubfreies Arbeiten.





**UMFANGREICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE
EINSATZGEBIETE UND WERKSTOFFE.**



Schleiffinger für den Einsatz an schmalen Stellen.



Schleifen an Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekte.



Der große runde Schleifteller ersetzt zusätzliche Schleifmaschinen wie Exzenter- oder Schwingschleifer.



Flache Schleifplatte für enge Zwischenräume.



Komplette Fensterrenovierung – überall, auch netzunabhängig.



Spezialpapiere mit sehr feinen Körnungen eignen sich perfekt zum Ausbessern von Lackfehlern und Fehlstellen.



Schleifblätter mit Schaumstoff-Kaschierung zum Entfernen von Kratzern aus z. B. Acryl und Polycarbonat.



Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken mit dem Filzpolierpad und Poliermittel.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 46.

SCHLEIFEN & POLIEREN



BEST OF STARLOCK SANDING

63teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm), 1 Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 04 0



SCHLEIFPLATTEN-SET, UNGELOCHT

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 129 22 0



SCHLEIFPLATTEN-SET, FLACH

Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 142 22 0



SCHLEIFPLATTE, SUPERWEICH

Für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden. Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhafterteil.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 141 22 0



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, ungelocht, mit Klettschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
80	6 37 17 082 03 3



SCHLEIFBLÄTTER

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6
36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0



SCHLEIFBLÄTTER, SUPERWEICH

Spezielle Schleifblätter zur Bearbeitung von Aluminiumfelgen, Ausbesserungsarbeiten bei Staubeinschlüssen, Lackläufern, Overspray auf Holz, Kunststoff, Metall etc. Nur in Verbindung mit Schleifplatte 6 35 02 141 22 0 einsetzbar. Ungelocht, Klettschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6



SCHLEIFBLÄTTER, STEIN

Speziell für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Für perfektes Oberflächen-Finish im Feinschliff bis Korn 800 erhältlich. Ungelocht, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7
800	80	50	6 37 17 176 01 0



SCHLEIFFINGER

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenschnellbefestigung.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	2	6 38 06 159 22 0



SCHLEIFBLÄTTER FÜR SCHLEIFFINGER

Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9



PROFIL-SCHLEIFSET

22-teiliges Set zum Schleifen in Nuten und an Außenradien. Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen. 1x V-Form für 90°-Winkel, 1x Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1x gerade Form für Profile, 1x konvexe Form (groß), je 1x konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 38 10 031 01 0



SCHLEIFPAPIER FÜR PROFIL-SCHLEIFSET

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien, ungelocht.

Korn	VE St	Bestellnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8



SCHLEIFPLATTEN-SET, GELOCHT

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 136 22 0



SCHLEIFBLATT-SET

50 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 10 Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240, gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
80	6 37 17 109 03 5



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4
36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0



SCHLEIFSET

Zum wirtschaftlichen Schleifen von Rand- und Eckbereichen, sowie mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.
Lieferumfang: 1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
130	SLP	6 38 06 204 21 0



SCHLEIFBLÄTTER, GELOCHT

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SCHLEIFBLATT-SET

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
130	3 52 22 952 10 0



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Passend zur großen Dreiecks-Schleifplatte mit Kantenlänge 130 mm. Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter für große Dreiecks-Schleifplatte (Kantenlänge 130 mm), Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Kantenlänge mm	Bestellnummer
130	3 52 22 952 11 0



SCHLEIFSET

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenschnellbefestigung. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Ø mm	Aufnahme	Bestellnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SCHLEIFBLATT-SET

16 Schleifblätter unterschiedlichster Körnungen für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff auf nahezu allen Materialien. Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 60, 80, 120, 180, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 227 01 0



SCHLEIFBLÄTTER

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



SCHLEIFBLÄTTER, ZIRKON

Hervorragende Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Ø 115 mm, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Korn	VE St	Bestellnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SCHLEIFBLATT-SET, ZIRKON

12 Schleifblätter mit hervorragender Abtragsleistung auf extrem harten Oberflächen wie Klarlacke (z.B. Parkettlacke) oder Metall. Das Schleifblatt für alle Bodenbelagsarbeiten. Äußerst stabile Papierqualität durch extrem schwere Vollkunstharzbindung mit hochwertiger Zirkonkorund-Beschichtung. Inhalt: je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, Korn 40, 60, 80, gelocht, für den Einsatz mit und ohne Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

Bestellnummer
6 37 17 233 02 0



BORSTENVLIES

Borstenvlies zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/Politur von Anti-Slip-Strukturen. Mit Klettenschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
80	2	6 37 23 031 01 0

**FILZPOLIERPLATTE**

Zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen. Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Materialbezogene Poliermittel erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel.

Kantenlänge mm	VE Aufnahme	St	Bestellnummer
80	SL	2	6 38 06 140 22 0

**FILZPOLIERPAD**

Filzpolierpad zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle. Mit Klettschnellbefestigung.

Kantenlänge mm	VE St	Bestellnummer
80	5	6 37 23 032 01 0

**FILZPOLIERPAD**

Ø 115 mm, mit Klettschnellbefestigung. Vielseitig einsetzbar, zum Polieren von Chrom, Edelstahl, Polycarbonatmaterialien sowie Gelcoat-Bootsdecks, zum Auspolieren von Lackkratzern und Entfernen von Anlaufarben an Auspuffanlagen.

VE St	Bestellnummer
5	6 37 23 036 01 0

**SCHLEIFBLÄTTER, SCHAUMRÜCKEN**

zum Entfernen von Kratzern aus Lacken, Gelcoat, Acryl- und Polycarbonat-Gläsern, Lacken, klar-lackiertem Holz, Möbel u.v.m. Für beste Oberflächenqualität. Ø 115 mm mit Schaumstoff-Kaschierung, Klettschnellbefestigung. Perfekt als Vorstufe zum Polieren mit Filzpolierpad und FEIN Politur EXTRA.

Korn	VE St	Bestellnummer
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

**POLIERMITTEL**

FEIN Politur EXTRA auf Aluminium-Oxyd Basis zum Polieren von Gelcoat sowie zum Entfernen von Kratzern in Fahrzeuglacken.

Inhalt ml	Bestellnummer
250	6 37 26 030 01 0

TRENNEN UND RASPELN IN KÜRZESTER ZEIT.

Bodenbeläge erneuern, Fliesen austauschen, Fugen reinigen oder Ausfeilen von kleinen Aussparungen – anspruchsvolle Aufgaben wie diese meistern Sie schnell und mühelos mit den speziellen FEIN Zubehören zum Trennen und Raspeln.

Höchste Materialqualität sorgt für übertragende Standzeiten und perfekte Ergebnisse. Das Oszillationsprinzip minimiert Schmutz und Staub.



SPEZIELLE ZUBEHÖRE FÜR HÄRTESTE SANIERUNGS- UND RENOVIERUNGSARBEITEN.



Exakte Ergebnisse ohne Überschneidung.




Mit den nur 1,2 mm breiten Sägeblättern lassen sich auch sehr schmale Fugen austrennen.



Höchste Standzeit mit Diamantwerkzeugen.



Verschmutzte Fliesenfugen mit minimalem Aufwand reinigen.



Die Hartmetall-Feile zum sauberen Ausfeilen von Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.



Die Hartmetall-Raspel glättet Fliesenkleber und sorgt für einen planen Untergrund.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 46.

FEIN ZUBEHÖRE ZUM TRENNEN UND RASPELN.

Das richtige segmentierte Sägeblatt für Ihre Anforderungen.

Segmentierte Sägeblätter eignen sich hervorragend zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen im Eckbereich ohne Überschnitt – erhältlich in unterschiedlichen Breiten, auch für sehr dünne Fugen.



▶ DIAMANT-SÄGEBLATT

Das besonders robuste Sägeblatt mit hoher Standzeit und für sehr harte Fugenmaterialien, wie z. B. unbegrenzt wasserfeste Epoxidharzfugen in Schwimmbädern.



▶ HARTMETALL-SÄGEBLATT

Die wirtschaftliche Alternative zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen, zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien.

TRENNEN & RASPELN



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0

**DIAMANT-SÄGEBLATT**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0

**DIAMANT-SÄGEBLATT**

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Ø mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Extra dünne Ausführung. Schnittbreite ca. 1,2 mm. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0

**HARTMETALL-RASPEL**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
80	SL	6 37 31 001 21 0

Finden Sie Ihr passendes Zubehör ganz einfach online: www.fein.de/zubehor

**HARTMETALL-RASPEL**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.

Fingerform, beidseitige Beschichtung.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 37 31 002 21 0

**HARTMETALL-RASPEL**

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Kantenlänge mm	Aufnahme	Bestellnummer
110	SLM	6 37 31 006 21 0

**FLIESENFUGEN-REINIGER**

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLP	2	6 37 19 011 22 0

**REINIGUNGSBLOCK**

Rhombos zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge.

Bestellnummer
6 37 19 007 01 0

**HARTMETALL-FEILE**

Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz. Besonders geeignet für kleine Aussparungen.

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Bestellnummer
10	30	SL	6 37 06 019 21 0

**DIAMANT-REINIGUNGSMESSER**

Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung. Gerade Form. Breite 31 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0

**COMBO STARLOCK TILE WORKING**

3 Zubehöre, speziell für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich. Bei Teilreparatur einzelner Fliesen, können Fliesenfugen schnell und sauber bis in Ecken und Kanten ohne Überschnitt ausgetrennt werden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm), 1 Hartmetall-Raspel (80 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SL	3 52 22 967 07 0

**PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG / SANITÄR**

8teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 2 E-Cut Universal Sägeblätter (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 Schneidmesser (Pilzform), 1 fester Spachtel, je 1 Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm), 1 Hartmetall-Sägeblatt (2,2 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 14 0

SCHNEIDEN UND SCHABEN AUF EFFEKTIVSTE ART.

Kleberückstände, alte Bodenbeläge, Beschichtungen wie Unterbodenschutz, weicher Kitt oder dauerelastisches Fugenmaterial – all das und mehr entfernen Sie ganz einfach mit den FEIN Zubehören zum Schneiden und Schaben für Ihren MULTIMASTER.



EINZIGARTIGE ZUBEHÖRE FÜR UNIVERSELLEN EINSATZ ODER SPEZIELLE ANWENDUNGEN.



Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.



Mit dem festen Spachtel Teppichboden oder Klebstoffreste schnell, einfach und restlos entfernen.



Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Erneuern von Teak-Stabdecks mit dem Schneidmesser.



Elastische Dichtstoffe lassen sich vor der Neuverfugung perfekt herauslösen.

Perfekt zusammengestellte Zubehör-Sets mit attraktivem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf finden Sie ab Seite 46.

SCHNEIDEN & SCHABEN



MULTIMESSER

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBLER SPACHTEL

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 165 21 0



FESTER SPACHTEL

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SL	6 39 03 226 21 0



FESTER SPACHTEL

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

Aufnahme	Bestellnummer
SLP	6 39 03 234 21 0



SCHNEIDMESSER

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SL	5	6 39 03 245 23 0



SCHNEIDMESSER

Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.

Messerbreite mm	Aufnahme	Bestellnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



SCHNEIDMESSER

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen. Gerade Form. Breite 30 mm, Schnitttiefe 60 mm.

Aufnahme	VE St	Bestellnummer
SLM	5	6 39 03 236 23 0



SCHNEIDMESSER

Gerade, lange Form, bei tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



SCHNEIDMESSER

Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.

Schnitttiefe mm	Aufnahme	VE St	Bestellnummer
90	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG

7teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Inhalt: 1 Schneidmesser, gerade (65 mm), 1 Schneidmesser, gerade, sehr lange Form (90 mm), 5 Universal-Schneidmesser, gerade (60 x 30 mm).

Aufnahme	Bestellnummer
SLM	3 52 22 967 13 0

ALLES DRIN FÜR IHRE ANWENDUNGEN.

In unsere 14 FEIN Zubehör-Sets haben wir genau die Zubehöre gepackt, die Sie für Ihre besonderen Anwendungen und Ansprüche benötigen.



FEIN VORTEILE

- + **Perfekte Zusammenstellung:** Jedes einzelne Set ist das Ergebnis der Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden.
- + **Einfache Auswahl:** Mit Ihrer Entscheidung für ein Set können Sie sicher sein, an alles gedacht zu haben.
- + **Attraktiver Preisvorteil:** Sie profitieren immer von einer deutlichen Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf.



DREI VARIANTEN, IHRE WAHL.

COMBO SETS

Ob Holz, Metall, Fußböden, geflieste Flächen oder kleine Aussparungen – die Combo Sets enthalten jeweils die 3 wichtigsten Zubehöre für ihren Anwendungsfall in der Leistungsklasse Starlock. Das macht Ihnen die richtige Auswahl einfach.

BEST OF SETS

Diese Sets enthalten unsere beliebtesten und besten Zubehöre für das Sägen in Holz und Metall in den Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax. Außerdem gibt es ein spezielles Set für Metallbauer und Schlosser sowie ein Set zum Schleifen.

PROFI SETS

Sie sind Profi im Bereich Innenausbau, Heizung/Sanitär oder Fugensanierung? Dann bieten Ihnen die Profi-Sets exakt das passende Zubehör für Ihre anspruchsvollen Aufgaben in der Leistungsklasse StarlockMax.



FEIN ZUBEHÖR-SETS

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:



▶ STARLOCK

Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme.



▶ STARLOCK PLUS

Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme.



▶ STARLOCK MAX

Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme.

COMBO SETS



SET	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
LIEFERUMFANG	3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe.	3 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz- und Metall.	3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SET	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
LIEFERUMFANG	3 Zubehöre, speziell für Reparaturarbeiten an gefliesten Flächen. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.	3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u. v. m.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0



BEST OF SETS



SET	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
LIEFERUMFANG	6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall.	6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle.	26-teiliges Zubehör-Set für universelle Renovierungsarbeiten.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



SET	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
LIEFERUMFANG	63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten.	6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz- und Metall.	6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten in Holz.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFI SETS



SET	PROFI-SET STARLOCKMAX INNENAUSBAU	PROFI-SET STARLOCKMAX FUGENSANIERUNG	PROFI-SET STARLOCKMAX HEIZUNG/SANITÄR
LIEFERUMFANG	45-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten.	7-teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen.	8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen.
BEST.-NR.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN ZUBEHÖR- ERWEITERUNGEN

Sie wollen Ihren MULTIMASTER als stationäre Maschine einsetzen? Sie haben ein älteres Modell und möchten die Vorteile von Starlock-Zubehör nutzen? Hier finden Sie die richtigen Lösungen.



SET	TISCH- UND BOHRSTÄNDER- HALTERUNG	ADAPTER FÜR FEIN SUPER- CUT OHNE QUICKIN	ADAPTER FÜR FEIN SUPER- CUT MIT QUICKIN	ARBEITSHANDSCHUHE
KURZ- BESCHREIBUNG	Perfekt für Präzisionsausschnitte: Das Elektrowerkzeug kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden. Auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständler mit 43 mm Spannhals-Durchmesser ist möglich – hier kann über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden.	Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut ohne QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus Spannschraube.	Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q und AFSC 18). Adapter plus Spannschraube.	Vibrationsdämpfend, zertifiziert nach EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 Paar
BEST.-NR.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (Gr. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (Gr. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (Gr. 11 XXL)

BESTENS GERÜSTET FÜR DEN STATIONÄREN EINSATZ IN DER WERKSTATT.



Einfach am Tisch oder an der Werkbank einspannen für perfekte Präzisionsausschnitte.



Mit einem Bohrständler kombinierbar für millimetergenaues Zustellen.

SCHNELLER LADEN, LÄNGER POWER.

Ergänzen Sie Ihren Akku MULTIMASTER mit dem passenden FEIN Schnellladegerät und den leistungsstarken FEIN Li-Ionen-Akkus mit 3 Ah oder 6 Ah. Die attraktiven Akku-Starter-Sets enthalten jeweils ein Schnellladegerät ALG 80 und zwei Akkus – für volle Power ohne Unterbrechung.



VARIANTE	AKKU-STARTER-SET 18 V / 3 AH	AKKU-STARTER-SET 18 V / 6 AH	AKKU-STARTER-SET 12 V / 3 AH	AKKU-STARTER-SET 12 V / 6 AH
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet.		2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet.	
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: 18 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 18 V / 6 Ah: 38 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 6 Ah: 38 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 315 01 0	9 26 04 314 01 0	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANTE	AKKU-PACK 18 V / 3 AH	AKKU-PACK 18 V / 6 AH	AKKU-PACK 12 V / 3 AH	AKKU-PACK 12 V / 6 AH	SCHNELLLADEGERÄT ALG 80
KURZ-BESCHREIBUNG	Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN Safety-Cell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden.		Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN Safety-Cell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Kann auf allen FEIN 12-V-Akku-Werkzeugen und 18-V-Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle verwendet werden.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: 18 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 18 V / 6 Ah: 38 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 3 Ah: 31 min.	80 % der max. Kapazität: 12 V / 6 Ah: 38 min.	80 % der max. Kapazität: 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min. 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min. 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 182 02 0	9 26 04 175 02 0	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

Mehr zu den Vorteilen und Möglichkeiten der FEIN Akku-Welt erfahren Sie auf Seite 50.

DIE FEIN AKKU-WELT FÜR DIE PROFIS.

Akku-Plattformen gibt es viele. Aber nur eine, die FEIN Maschinen mit Energie versorgt. Willkommen in der FEIN Akku-Welt.

Sie steckt voller robuster Technik, die sich einem großen Ziel unterordnet: Den Alltag unserer Kunden und Anwender so einfach und produktiv wie möglich zu machen. Und zwar langfristig. Jetzt einsteigen und für immer begeistert sein.





HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MULTIVOLT SCHNITTSTELLE

18-V-Maschinen mit MultiVolt können mit allen FEIN Akkus von 12 bis 18 V betrieben werden.*



LEISTUNGSSTARKE LEICHT- GEWICHTE – HIGHPOWER AKKUS

75 % höhere Stromabgabe für hohen gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei geringerem Gewicht gegenüber vergleichbaren Akkus.



LANGE LEBENSDAUER DURCH SAFETYCELL TECHNOLOGY

Schutz von Maschine und Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.



CLEVER KOMBINIEREN MIT SELECT

Maschine, Akkus und Ladegerät flexibel und je nach Bedarf miteinander kombinieren. Mit Select Maschinen (ohne Akkus und Ladegerät) nur kaufen, was benötigt wird.



SCHNELLES LADEN MIT DEM ALG 80

Schnellladegerät mit hohem Ladestrom von 8 A. Großes LED-Display mit Lade-standanzeige und USB-Anschluss.



ERSTKLASSIG



+ Langlebige, leistungsstarke und präzise Maschinen in FEIN Qualität machen die Arbeit mit Metall einfacher, effizienter und sicherer.

+ Ob Schleifen, Schrauben, Bohren, Kernbohren, Trennen, Fräsen oder Oszillieren – FEIN bietet für jede Anwendung eine passende Akku-Lösung.

+ Dank der Kombination aus bürstenlosen FEIN PowerDrive Motoren und Akkus mit SafetyCell Technology können sogar härteste Anwendungen kabellos ausgeführt werden.

+ 3 Jahre FEIN PLUS Garantie auf Maschine, Akku und Ladegerät – Online-Registrierung vorausgesetzt.

* Außer 12 V (6 Ah) bei ABSS 18 1.6 E, ABLK 18 1.3 CSE, ABLK 18 1.6 E und ABLS 18 1.6 E.

VIELE SPEZIALISTEN, EIN AKKU-SYSTEM.

Neben dem MULTIMASTER bietet Ihnen FEIN ein umfassendes Portfolio an Maschinen für Ihre speziellen Aufgaben im Bereich Innenausbau, Montage und Renovierung – sowohl in Netz- als auch in Akku-Ausführung.

Ihre Entscheidung für einen Akku MULTIMASTER eröffnet Ihnen den Zugang zu allen Vorteilen und Möglichkeiten der FEIN Akku-Welt.



AKKU-BOHRSCHRAUBER & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM

Für jeden Bohrdurchmesser die optimale Schnittgeschwindigkeit. 4 Gänge bieten je nach Bohrdurchmesser und Material immer die richtigen Drehzahlen.



4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW

Die perfekte Kombination aus Leistung und Ergonomie. Mit breitem Drehzahlbereich, geringer Baugröße und niedrigem Gewicht liefert er in allen Situationen präzise Arbeitsergebnisse.



2-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber ABS / ASB 18

Extrem leistungsstark und perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis 10 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku-Schlagschrauber ASCD 18

Je nach Schraubengröße ist das Drehmoment in 6 Stufen auf das gewünschte Anziehmoment einstellbar. Festziehen und Lösen von Schrauben bis M18 durch 290 Nm Drehmoment.



FEIN VORTEILE

- + **Einfach und flexibel:** Das FEIN Akku-Zubehör ist 100 % kompatibel mit allen FEIN Akku-Maschinen.
- + **Noch mehr Freiheit:** Die meisten 18 V Produkte – wie z. B. der MULTIMASTER 700 – sind mit der FEIN MultiVolt-Schnittstelle ausgestattet und lassen sich auch mit 12-V-Akkus betreiben.
- + **Kraftvoll und effizient:** Die Kombination aus bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor, FEIN Li-Ionen-Akkus, Getriebe und Elektronik sorgt für nahezu identische Leistung wie bei der Netzausführung.
- + **Lange Lebensdauer:** Die FEIN SafetyCell Technology schützt Maschine und Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.



AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18

Spezialist für Trocken- und Innenausbau. Leicht, ergonomisch, schnell für präzise Schraubergebnisse. Mit oder ohne Magazin.



AKKU-BOHRHAMMER

Akku Bohrhammer ABH 18

Bohren in Beton bis 20 mm Durchmesser ist damit problemlos möglich. Kompakte Maße, geringe Vibrationen und eine doppelte Sicherheitsabschaltung sorgen für ermüdungsarmes, sicheres Arbeiten.



AKKU-COMPACT-WINKELSCHLEIFER

Akku-Winkelschleifer CCG 18

Langlebig und leistungsstark durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor. Das komplett geschlossene Motorgehäuse schützt den Motor vor Schmutz – ohne weitere Staubschutzmaßnahmen.

AUF FEIN SERVICE **IST** **VERLASS.**

Bei FEIN sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen. Wir haben unsere Elektrowerkzeuge auf maximale Belastung und Überlast ausgelegt – auch im Dauerbetrieb. Wenn Sie doch einmal unsere Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen schnell, professionell und engagiert. Darauf können Sie sich verlassen.



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Kurze Registrierung – verlängerte Garantieleistung: Für alle FEIN Elektrowerkzeuge gewähren wir Ihnen die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie. Dazu müssen Sie Ihr neues FEIN Produkt einfach innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf unter **www.fein.com/warranty** registrieren. Dort finden Sie auch die teilnehmenden Länder und weitere Informationen.

FEIN REPARATUR-SERVICE

Ob Reparatur, Wartung oder Garantiefall – Ihre Aufträge wickeln wir schnell und effizient über unsere FEIN Vertragswerkstätten ab. Sie haben die passenden FEIN Original Ersatzteile auf Lager – auch für viele ältere Maschinen. Damit Ihr Werkzeug in kürzester Zeit wieder im Einsatz ist.

FEIN ERSATZTEIL-KATALOG

Finden Sie die passenden FEIN Ersatzteile für Ihr FEIN Elektrowerkzeug ganz einfach online – über den FEIN Ersatzteilkatalog mit intuitiver Suchfunktion und Explosionszeichnungen der Produkte.

ALLE FEIN SERVICES ONLINE

Auf der FEIN Website finden Sie unter der Rubrik „Service“ viele weitere Informationen und Serviceangebote:

- + Betriebsanleitungen und Broschüren zum Download
- + FAQ
- + Wartungshinweise

Darüber hinaus finden Sie auf der FEIN Website auch Services, die speziell in Ihrem Land angeboten werden.



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de