


Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produkteigenschaften

- ✓ Die Klemme bietet beidseitig der Trennstelle einen Funktionsschacht, bestückbar mit Steckbrücken sowie Prüfadapter mit 4-mm-Durchmesser
- ✓ Die Kurzschluss-Stecker KSS kontaktieren sowohl in dem Prüfadapter oder den Prüfbuchsen-schrauben der Klemmstellen
- ✓ Der CARRIER 35-8 bietet die Parkmöglichkeit für die Kurzschluss-Stecker KSS ... und die Steckbrücken FBS
- ✓ Kompakte 1000 V Messwandler-Trennklemme mit Schraubtrennschieber

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356545228

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Belastungsstrom maximal	57 A (bei 10 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	41 A
Nennspannung U _N	1000 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	8,2 mm
Länge	72,6 mm

Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Technische Daten

Maße

Höhe NS 35/7,5	54,3 mm
Höhe NS 35/15	61,8 mm
Höhe NS 32	59,3 mm

Anschlussdaten

Hinweis	Klemmstelle
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	24
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	12 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
------------	----------

Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141126
eCl@ss 6.0	27141126
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

 GOST
--

Zubehör

Bezeichnungsstift

X-PEN 0,35 - 0811228



Schraubwerkzeug

Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

SZG 0,9X6,5 VDE - 1205134



SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Kurzschlussstecker

KSS 8 - 0311540



KSS 4- 8 - 0309549



Abteilungstrennplatte

Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

ATP-URTK/SP - 0311139



Flansch

CARRIER 35-8 - 3034387



Abdeckprofil

AP-ME METER - 3034361



APH-ME - 3034374



APT-ME - 3034358



Abschlussdeckel

Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

D-UT 6-T-HV - 3070147



DP PS-8 - 3036741



Schaltsperr

S-UT 6-T-HV - 3070150



Brücke

FBS 2-8 - 3030284



FBS 3-8 - 3030297



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

FBS 4-8 - 3030307



FBS 5-8 - 3030310



FBS 10-8 - 3030323



FBS 6-8 - 3032470



FBS 1/3-8 - 3032363



FBS 1/4-8 - 3032376



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

FBS 1/3/5-8 - 3032389



FBS 1/4/7/10-8 - 3032402



SB-ME 2-8 - 3034468



SB-ME 3-8 - 3032800



SB-ME 4-8 - 3034484



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

FBS 1/5-8 - 3032381

FBSRH 2-8 - 3033802



FBSRH 3-8 - 3033803



FBSRH 4-8 - 3033804



FBSR 2-8 - 3033808



FBSR 3-8 - 3001597



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

FBSR 5-8 - 3033809



FBSR 10-8 - 3001599



FBSR 16-8 - 3033816



FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



Klemmenmarker beschriftet

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

UCT-TM 8 CUS - 0829616



Prüfstecker

PAI-4-FIX BU - 3032729



PAI-4-FIX OG - 3034455



PAI-4-FIX YE - 3032745



PAI-4-FIX RD - 3032732



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

PAI-4-FIX GN - 3032758



PAI-4-FIX BK - 3032774



PAI-4-FIX GY - 3032790



PAI-4-FIX VT - 3032761



PAI-4-FIX BN - 3032787



PS-8 - 3031005



Messwandler-Trennklemme - UT 6-T-HV P/P - 3070121

Zubehör

PS-8/2,3MM RD - 3048564



Endhalter

E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Zeichnungen

Schaltplan

